

PHILIPS

Kaffeevollautomat

Series 2200

3 Kaffeespezialitäten

LatteGo

Mattschwarz

SensorTouch Oberfläche

EP2230/10



3 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsysteem

Genießen Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Espresso, Kaffee und Cappuccino auf Tastendruck. Das LatteGo Milchsysteem krönt Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und lässt sich innerhalb weniger Sekunden reinigen.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders einfachen LatteGo Milchsysteem
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Von fein bis grob dank der 12-stufigen Malwerkeinstellung
- Genießen Sie 3 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Wasserfilter
- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

Besonderheiten

LatteGo Milchsystem



Verfeinern Sie jede Tasse Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Milchschaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse.

Intuitive SensorTouch Oberfläche



Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Meine Kaffeeauswahl



Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

3 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche



Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich binnen weniger Sekunden unter fließendem Wasser reinigen.

AquaClean Wasserfilter



Unsere patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie Ihren Kaffeevollautomaten optimal nutzen können. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Daten

Zubehör

Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Wasserfilter, Schmierfetttube

Ursprungsland

Entwickelt in: Italien

Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

Milchlösung: LatteGo

Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

ECO-Einstellung

Energie-Label: Klasse A

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W

Recycelte Materialien: > 95 %

Technische Daten

Kapazität des Milchbehälters: 0,26 l

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen

Frequenz: 50 Hz

Max. Höhe der Tasse: 150 mm

Spannung: 230 V

Farbe und Design: Schwarz, Mattschwarz

Kabellänge: 100 cm

Filterkompatibilität: AquaClean

Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wassertank: Zugriff von vorne

Produktgewicht: 8 kg

Produktabmessungen: 246 x 371 x 433 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g

Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

Pumpendruck: 15 Bar

Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 3

Mahlgradeinstellungen: 12

Aroma-Einstellung vor dem Brühen

Temperatureinstellungen: 3

Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar

Diverses

Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee

Kaffeepulver-Option

Doppelte Tasse

Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe

Aromaschutzdeckel

Geführte Entkalkung

AquaClean

