

PHILIPS

Plně automatický
kávovar

Series 2200

3 nápoje

LatteGo

Leskle černá

Dotykový displej

EP2231/40



3 lahodné kávy z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Široká škála káv podle vaší chuti

- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Od jemně mletých po hrubá zrna díky nastavení mlýnku ve 12 stupních
- Užívejte si 3 kávové nápoje na dosah ruky

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal
- 20 000 šáleků* té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Až 5000 šáleků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

Přednosti

Mléčný systém LatteGo




Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříhání přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

Intuitivní dotykový displej



Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

My Coffee Choice




Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

3 aromatické kávové nápoje



Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresso, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

12 možností nastavení mlýnku




Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou* nebo v myčce.

Filtr AquaClean



Naše patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Jakmile nainstalujete filtr AquaClean do svého kávovaru, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Specifikace

Příslušenství

Včetně: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny

Země původu

Původ designu: Itálie
Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

Příprava s mlékem: LatteGo
Uživatelské rozhraní: Displej dotykové obrazovky

Servis

2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: Ano
Energetický štítek: Třída A
Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W
Recyklovatelnost obalového materiálu: >95 %

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,26 L
Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí
Frekvence: 50 Hz
Max. výška šálku: 150 mm
Napětí: 230 V
Barva a povrch: Černá, Leskle černá
Délka kabelu: 100 cm
Kompatibilita filtrů: AquaClean
Nádoba na odpad: Přístup zepředu
Nádržka na vodu: Přístup zepředu
Hmotnost výrobku: 8 kg
Rozměry výrobku: 246 x 371 x 433 mm
Kapacita kávových zrn: 275 g
Objem nádržky na vodu: 1,8 L
Tlak čerpadla: 15 barů

Nastavení

Nastavení síly: 3
Nastavení mlýnku: 12
Nastavení aroma předspařením: Ano
Nastavení teploty: 3
Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino, Káva
Možnost mleté kávy: Ano
Dvojitý šálek: Ano
Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano
Aroma víko: ano
Pokyny k odstraňování vodního kamene: ano
AquaClean: Ano

