



Plně automatický kávovar

- 3 nápoje
- LatteGo
- Leskle černá
- Dotykový displej

EP2231/40

3 lahodné kávy z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěnovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Výhody

PHILIPS

Široká škála káv podle vaší chuti


- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Užijte si 3 kávové nápoje na dosah ruky
- Od jemně mletých po hrubá zrna díky nastavení mlýnku ve 12 stupních

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**

Vlastnosti

Mléčný systém LatteGo




Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

Intuitivní dotykový displej



Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

My Coffee Choice



Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení


- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

3 aromatické kávové nápoje



Užijte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresso, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

12 možností nastavení mlýnku




Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou* nebo v myčce.

Filtr AquaClean



Naše patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Jakmile nainstalujete filtr AquaClean do svého kávovaru, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Vyjímatelná spařovací jednotka



Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

Zachovejte aroma kávových zrn



Nový uzávěr Aroma seal ochrání vaše oblíbená kávová zrna a zajistí, aby si v průběhu času uchovaly své původní aroma, a zároveň snižuje hluk při mletí.

Části lze mýt v myčce

Pro zvýšení pohodlí můžete tácek na odkapávání, LatteGo (nebo klasický napěňovač mléka) a nádobku na mletou kávu mýt v myčce. Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství

| | |
|--------|--|
| Včetně | Odměrka Testovací proužek tvrdosti vody Filtr AquaClean Tuba vazelíny |
|--------|--|

Země původu

| | |
|---------------|----------|
| Původ designu | Itálie |
| Vyrobena v | Rumunsku |

Obecné specifikace

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Příprava s mlékem | LatteGo |
| Uživatelské rozhraní | Displej dotykové obrazovky |

Servis

| | |
|--------------|-----|
| 2letá záruka | Ano |
|--------------|-----|

Podpora udržitelného rozvoje

| | |
|---|---------|
| Nastavení ECO | Ano |
| Energetický štítek | Třída A |
| Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy | 1 500 W |
| Recyklovatelnost obalového materiálu | >95 % |

Technické údaje

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kapacita karafy na mléko | 0,26 L |
| Kapacita nádoby na odpad | 12 porcí |
| Frekvence | 50 Hz |
| Max. výška šálku | 150 mm |
| Napětí | 230 V |
| Barva a povrch | Černá Leskle černá |
| Délka kabelu | 100 cm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kompatibilita filtrů | AquaClean |
| Nádoba na odpad | Přístup zepředu |
| Nádržka na vodu | Přístup zepředu |
| Hmotnost výrobku | 8 kg |
| Rozměry výrobku | 246 x 371 x 433 mm |
| Kapacita kávových zrn | 275 g |
| Objem nádržky na vodu | 1,8 L |
| Tlak čerpadla | 15 barů |

Nastavení

| | |
|------------------------------|--------------|
| Nastavení síly | 3 |
| Nastavení mlýnku | 12 |
| Nastavení aroma předspařením | Ano |
| Nastavení teploty | 3 |
| Délka kávy a mléka | Nastavitelná |

Rozmanitost

| | |
|---------------------|--|
| Nápoje | Espresso Horká voda Cappuccino Káva |
| Možnost mleté kávy | Ano |
| Dvojitý šálek | Ano |
| Dvojitý šálek mléka | Ne |

Další funkce

| | |
|--|-----|
| Vyjímatelná spařovací jednotka | Ano |
| Aroma víko | ano |
| Pokyny k odstraňování vodního kamene AquaClean | ano |
| | Ano |

- * Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
- * Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými espressovači na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2017)
- **založeno na teplotě 70–82 °C



Změna údajů vyhrazena
2019, Červen 29

Version: 10.1.1
EAN: 08710103886068

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com