

PHILIPS

全自動義式咖啡機

Series 2200

3 種飲品

LatteGo

亮黑色

觸控顯示器

EP2231/44



使用新鮮咖啡豆製作 3 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統*

按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡和卡布奇諾等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業*

豐富的咖啡口味，可視個人喜好加以調整

- 彈指之間即可享用 3 種咖啡
- 高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡
- 透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量
- 直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡
- 提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

來自新鮮咖啡豆的高品質咖啡

- 香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久
- 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
- 杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

輕鬆好用且清潔簡單的日常享受

- 完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便
- AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢
- LatteGo 非常易於清潔：2 個零件，零管路
- 零件可用洗碗機清洗，無比方便

焦點

LatteGo 牛奶系統

以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。

直覺式觸控顯示器

只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

完美的溫度與香氣



Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

我的咖啡選擇

使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

3 種香氣濃郁的咖啡

在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

12 段研磨器調整



我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

100% 陶瓷研磨器



我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您可以享受 20,000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

2 個零件，無管路牛奶系統



我們的 2 件式牛奶系統沒有管路或隱藏零件，只要在水龍頭下* 或洗碗機中 15 秒內即可完成清洗。

AquaClean 濾淨設計



機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

可拆式蒸餾沖煮零件



蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

保留咖啡豆的香氣

全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

零件可用洗碗機清洗



為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

規格

配件

內附: 量匙, 水質硬度試紙, AquaClean 濾淨設計, 潤滑管

產地

設計地: 義大利
製造於: 羅馬尼亞

一般規格

鮮奶解決方案: LatteGo
使用者介面: 觸控式螢幕

客戶服務

兩年保固: 是

永續性

環保設定: 是
能源標章: A 級
沖煮耗電量: 1500 W
可回收包裝材質: >95 %

技術規格

鮮奶盒容量: 0.26 L
殘渣容器容量: 12 份
頻率: 60 Hz
杯子高度上限: 150 mm
電壓: 120 V
顏色與表面: 黑色, 亮黑色
電線長度: 100 cm
濾網相容性: AquaClean
殘渣容器: 正面操作
水箱: 正面操作
產品重量: 8 kg
產品規格: 246x371x433 mm
咖啡豆容量: 275 g
水箱容量: 1.8 L
幫浦壓力: 15 Bar

自訂

香氣濃度設定: 3
研磨器設定: 12
預潤香氣萃取控制: 是
溫度設定: 3
咖啡與牛奶萃取長度: 可調式

豐富多變

飲品: 義式濃縮咖啡 (Espresso), 熱水, 卡布奇諾 (Cappuccino), 咖啡
咖啡粉選項: 是
雙杯: 是
牛奶雙杯: 無

其他功能

可拆式蒸餾沖煮零件: 是
香氣封存設計
指示除垢
AquaClean: 是

