

# PHILIPS

Plně automatický  
kávovar

Series 2200

3 nápoje

LatteGo

Zinkově hnědá

Dotykový displej

EP2235/40



## 3 lahodné kávy z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko\*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, americano nebo cappuccino. Napěnovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund\*

### Široká škála káv podle vaší chuti

- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti
- Užívejte si 3 kávové nápoje na dosah ruky

### Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal
- 20 000 šáleků\* nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Dokonalá teplota, aroma a mléčná pěna v každém šálku\*

### Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Až 5000 šáleků\* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

# Přednosti

## Mléčný systém LatteGo



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříhání přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

## Intuitivní dotykový displej



Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

## Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

## My Coffee Choice



Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

## 3 aromatické kávové nápoje



Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresso, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

## 12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

## 100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

## Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou\* nebo v myčce.

## Filtr AquaClean



Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků\* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

# Specifikace

## Příslušenství

**Zahrnuje:** Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny, Víko pro ukládání LatteGo

## Země původu

**Původ designu:** Itálie

**Vyrobeno v:** Rumunsku

## Obecné specifikace

**Snadné čištění a údržba:** Kompatibilní s filtrem AquaClean

**Nastavitelná výška hubiček:** 85–145 mm

**Příprava s mlékem:** LatteGo

**Uživatelské rozhraní:** Displej dotykové obrazovky

**Části lze mýt v myčce:** Nádobka na odkapávání, LatteGo

## Servis

**2letá záruka:** Ano

## Podpora udržitelného rozvoje

**Nastavení ECO:** Ano

**Energetický štítek:** Třída A

**Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:** 1 500 W

**Recyklovatelnost obalového materiálu:** >95 %

## Technické údaje

**Kapacita karafy na mléko:** 0,26 L

**Kapacita nádoby na odpad:** 12 porcí

**Frekvence:** 50 Hz

**Napětí:** 230 V

**Barva a povrch:** Černá, Zinkově hnědá

**Délka kabelu:** 100 cm

**Kompatibilita filtrů:** AquaClean

**Nádoba na odpad:** Přístup zepředu

**Nádržka na vodu:** Přístup zepředu

**Hmotnost produktu:** 8 kg

**Rozměry výrobku:** 247 × 366 × 434 mm

**Kapacita kávových zrn:** 275 g

**Objem nádržky na vodu:** 1,8 L

**Tlak čerpadla:** 15 barů

## Nastavení

**Nastavení síly:** 3

**Nastavení mlýnku:** 12

**Nastavení aroma předspařením:** Ano

**Nastavení teploty:** 3

**Délka kávy a mléka:** Nastavitelná

## Rozmanitost

**Nápoje:** Espresso, Horká voda, Cappuccino, Káva

**Možnost mleté kávy:** Ano

**Dvojité šálek:** Ano

**Dvojité šálek mléka:** Ne

## Další funkce

**Vyjímatelná spařovací jednotka:** Ano

**Aroma víko:** ano

**Pokyny k odstraňování vodního kamene:** ano

**AquaClean:** Ano

