

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

Series 3200

4 boissons

Mousseur à lait classique

Noir laqué

Écran tactile

EP3221/40



4 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais grâce à l'écran tactile intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousser à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait classique
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- De fin à gros, grâce aux 12 niveaux du broyeur

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais


- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

Points forts

4 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Filtre AquaClean



Le filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. L'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

Caractéristiques

Pays d'origine

Conçu en: Italie
Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Interface utilisateur: Écran tactile
Solution « lait »: Mousseur à lait classique

Spécificités techniques

Capacité du bac à marcs: 12 marcs de café
Fréquence: 50 Hz
Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
Tension: 230 volt
Couleur et finitions: Noir, Noir glossy
Longueur du cordon: 100 cm
Bac à marcs: Accès en façade
Réservoir d'eau: Accès en façade
Poids du produit: 7,5 kg
Dimensions du produit:
246 x 371 x 433 millimètre
Capacité du bac à grains: 275 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
Compatibilité filtre: AquaClean
Pression de la pompe: 15 bar(s)

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 3
Réglages du broyeur: 12
Sélecteur d'intensité préalable
Réglages de température: 3

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Café, Café américain, Espresso Lungo
Option café moulu
Double tasse
Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Groupe café amovible
Aroma seal
Détartrage guidé
AquaClean

Accessoires

Inclus: Tube de graisse, Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean

Entretien

Deux ans de garantie

Développement durable

Réglage ECO
Classe énergétique: Classe A
Matériaux recyclés: > 95 %
Consommation d'énergie - pendant la préparation: 230 W

