



Machines espresso entièrement automatiques

- 4 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noir laqué
- Écran tactile

EP3221/40

4 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

grâce à l'écran tactile intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

Avantages

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- De fin à gros, grâce aux 12 niveaux du broyeur

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

PHILIPS

Fonctions

4 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Filtre AquaClean



Le filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. L'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe LatteGo (ou le mouseur à lait classique), le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Ceci vous permet de gagner du temps et assure un nettoyage complet.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pays d'origine

Conçu en	Italie
Fabriqué en	Roumanie

Caractéristiques générales

Interface utilisateur	Écran tactile
Solution « lait »	Mousseur à lait classique

Spécificités techniques

Capacité du bac à marcs	12 marcs de café
Fréquence	50 Hz
Hauteur de tasse max.	150 millimètre
Tension	230 volt
Couleur et finitions	Noir Noir glossy
Longueur du cordon	100 cm
Bac à marcs	Accès en façade
Réservoir d'eau	Accès en façade
Poids du produit	7,5 kg
Dimensions du produit	246 x 371 x 433 millimètre
Capacité du bac à grains	275 g
Capacité du réservoir d'eau	1,8 l
Compatibilité filtre	AquaClean
Pression de la pompe	15 bar(s)

Personnalisation

Réglages d'intensité du café	3
Réglages du broyeur	12
Sélecteur d'intensité préalable	Oui
Réglages de température	3

Variété

Boissons	Espresso Eau chaude Café Café américain Espresso Lungo
Option café moulu	Oui
Double tasse	Oui
Double tasse lait	Non

Autres fonctionnalités

Groupe café amovible	Oui
Aroma seal	oui
Détartrage guidé	oui
AquaClean	Oui

Accessoires

Inclus	Tube de graisse Cuillère-doseuse Bandelette de test pour la dureté de l'eau Filtre AquaClean
--------	---

Entretien

Deux ans de garantie	Oui
----------------------	-----

Développement durable

Réglage ECO	Oui
Classe énergétique	Classe A
Matériaux recyclés	> 95 %
Consommation d'énergie - pendant la préparation	230 W

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

** sur la base de 70-82 °C



Les données sont sujettes à changement
2019, avril 4

Version: 8.2.1
EAN: 08710103877509

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com