

PHILIPS

Kaffeevollautomat

Series 3200

5 Kaffeespezialitäten

LatteGo

Klavierlack-Schwarz

SensorTouch Oberfläche

EP3241/50



5 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsistem

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsistem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u. a. Cappuccino
- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders einfachen LatteGo Milchsistem
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Von fein bis grob dank der 12-stufigen Malwerkeinstellung

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Wasserfilter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

Besonderheiten

5 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

LatteGo Milchsystem



Verfeinern Sie jede Tasse Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Milchschaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse.

Intuitive SensorTouch Oberfläche




Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Meine Kaffeeauswahl




Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche



Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich binnen weniger Sekunden unter fließendem Wasser reinigen.

AquaClean Wasserfilter



Unsere patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie Ihren Kaffeevollautomaten optimal nutzen können. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Daten

Zubehör

Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Wasserfilter, LatteGo Deckel, Schmierfetttube

Ursprungsland

Entwickelt in: Italien

Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

Milchlösung: LatteGo

Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

ECO-Einstellung

Energie-Label: Klasse A

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W

Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %

Technische Daten

Kapazität der Milchkaraffe: 0,26 l

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen

Frequenz: 50 Hz

Max. Höhe der Tasse: 150 mm

Spannung: 230 V

Farbe und Design: Schwarz, Klavierlack-Schwarz

Kabellänge: 100 cm

Filterkompatibilität: AquaClean

Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wasserbehälter: Zugriff von vorne

Produktgewicht: 8 kg

Produktabmessungen: 246 x 371 x 433 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g

Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

Pumpendruck: 15 Bar

Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 3

Mahlgradeinstellungen: 12

Aroma-Einstellung vor dem Brühen

Temperatureinstellungen: 3

Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar

Diverses

Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato, Americano

Kaffeepulver-Option

Doppelte Tasse

Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe

Aromaschutzdeckel

Geführte Entkalkung

AquaClean

