



Kaffeevollautomat

- 5 Kaffeespezialitäten
- LatteGo
- Klavierlack-Schwarz
- SensorTouch Oberfläche

EP3241/50

5 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsysteem

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsysteem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.

Produktübersicht

PHILIPS

Kaffeervielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u. a. Cappuccino
- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders einfachen LatteGo Milchsystem
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Von fein bis grob dank der 12-stufigen Mahlwerkeinstellung

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**

Besonderheiten

5 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

LatteGo Milchsystem



Verfeinern Sie jede Tasse Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Milchschaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse.

Intuitive SensorTouch Oberfläche



Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss


- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Wasserfilter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

Meine Kaffeeauswahl



Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Optimal in Temperatur und Aroma




Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche



Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich binnen weniger Sekunden unter fließendem Wasser reinigen.

AquaClean Wasserfilter



Unsere patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie Ihren Kaffeevollautomaten optimal nutzen können. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Zubehör

- Inklusive Kaffeemesslöffel
- Wasserhärte-Teststreifen
- AquaClean Wasserfilter
- LatteGo Deckel
- Schmierfetttube

Ursprungsland

- Entwickelt in Italien
- Hergestellt in Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung LatteGo
- Benutzeroberfläche Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

- 2 Jahre Garantie Ja

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung Ja
- Energie-Label Klasse A
- Stromverbrauch 1.500 W
- Brühvorgang

Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

Spülmaschinenfeste Teile

Für besonders komfortables Reinigen sind das LatteGo Milchsystem, die Auffangschale und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Recyclbares Verpackungsmaterial	> 95 %
Technische Daten	
Kapazität der Milchkaraffe	0,26 l
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters	12 Portionen
Frequenz	50 Hz
Max. Höhe der Tasse	150 mm
Spannung	230 V
Farbe und Design	Schwarz Klavierlack-Schwarz
Kabellänge	100 cm
Filterkompatibilität:	AquaClean
Kaffeesatzbehälter	Zugriff von vorne
Wasserbehälter	Zugriff von vorne
Produktgewicht	8 kg
Produktabmessungen	246 x 371 x 433 mm
Fassungsvermögen für Kaffeebohnen	275 g
Kapazität Wasserbehälter	1,8 l
Pumpendruck	15 Bar

Anpassung

Aromastärke-Einstellungen	3
Mahlgradeinstellungen	12
Aroma-Einstellung vor dem Brühen	Ja
Temperatureinstellungen	3
Füllmenge von Kaffee und Milch	Verstellbar

Diverses

Getränke	Espresso Heißes Wasser
----------	---------------------------

Cappuccino
Kaffee
Latte Macchiato
Americano

Kaffeepulver-Option	Ja
Doppelte Tasse	Ja
Doppelte Tasse Milch	Nein

Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe	Ja
Aromaschutzdeckel	Ja
Geführte Entkalkung	Ja
AquaClean	Ja

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeefullautomaten verglichen wurden, die Kaffee & Milch auf Tastendruck zubereiten (2017)

** basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C



Ausstellungsdatum
2019, September 1

Version: 10.6.1
EAN: 08710103878094

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com