

PHILIPS

Plně automatický
kávovar

Series 3200

5 nápojů

LatteGo

Stříbrná

Dotykový displej

EP3246/70



5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Široká škála káv podle vaší chuti

- Vychutnejte si 5 kávových nápojů, včetně cappuccina, pouhým stiskem tlačítka
- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Od jemně mletých po hrubá zrna díky nastavení mlýnku ve 12 stupních

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**
- 20 000 šálků* té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Udržuje zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

Přednosti

5 aromatických kávových nápojů



Užívejte si své oblíbené kávové nápoje ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Mléčný systém LatteGo



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

Intuitivní dotykový displej




Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

My Coffee Choice




Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou* nebo v myčce.

Filtr AquaClean



Naše patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Jakmile nainstalujete filtr AquaClean do svého kávovaru, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Specifikace

Země původu

Původ designu: Itálie

Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

Příprava s mlékem: LatteGo

Uživatelské rozhraní: Displej dotykové obrazovky

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,26 L

Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 150 mm

Napětí: 230 V

Barva a povrch: Černá, Stříbrná barva

Délka kabelu: 100 cm

Kompatibilita filtrů: AquaClean

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Hmotnost výrobku: 8 kg

Rozměry výrobku: 246 x 371 x 433 mm

Kapacita kávových zrn: 275 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Tlak čerpadla: 15 barů

Nastavení

Nastavení síly: 3

Nastavení mlýnku: 12

Nastavení aroma předspařením: Ano

Nastavení teploty: 3

Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino,

Káva, Latte macchiato, Americano

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Aroma víko: ano

Pokyny k odstraňování vodního kamene: ano

AquaClean: Ano

Příslušenství

Včetně: Filtr AquaClean, Tuba vazelíny, Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Víko pro ukládání LatteGo

Servis

2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: Ano

Energetický štítek: Třída A

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W

Recyklovatelnost obalového materiálu: >95 %

