

PHILIPS

Popolnoma samodejni
espresso kavni aparati

Series 3200

5 napitkov

LatteGo

Srebrna

Zaslon na dotik

EP3246/70



5 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, kapučino in mleko s kavo. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*

Različne vrste kave po vašem okusu

- Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s kapučinom
- Gosta svilnata mlečna pena z zmogljivim sistemom LatteGo
- Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik
- S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino
- 12-stopenjska prilagoditev mlinčka omogoča mletje od finega do grobega.

Visokokakovostna kava iz svežih zrn

- Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici**
- 20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki
- Tesnilo za aromo ohranja zrna sveža dlje časa

Enostavna uporaba in čiščenje za vsakdanji užitek

- LatteGo je izjemno enostavno čistiti, saj je sestavljen le iz delov in nima cevk
- Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna
- Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
- Dele lahko priročno operete v pomivalnem stroju

Značilnosti

5 aromatičnih kav



Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espresso ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Mlečni sistem LatteGo



Kavo prekrijte s svilnato gladko in gosto plastjo mlečne pene. LatteGo pri veliki hitrosti meša mleko in zrak v okrogli komori za penjenje, nato pa v skodelico brez pljuskov doda kremasto mlečno peno z ravno pravo temperaturo.

Intuitivni zaslon na dotik



Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitivni zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

My Coffee Choice



V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

12-stopenjska prilagoditev mlinčka



Naši trežni keramični mlinčki se lahko prilagodijo v 12 korakih, tako da lahko zrna zmeljete v stopnjah od izjemno finega prahu do grobo zmeljih zrn.

Popolna temperatura in aroma



Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnotežje med temperaturo priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kave.

100 % keramični mlinčki



Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.

2 dela, mlečni sistem brez cevk



Naš dvodelni mlečni sistem nima cevk ali skritih delov in se lahko očisti v samo 15 sekundah pod tekočo vodo* ali v pomivalnem stroju.

Filter AquaClean



Vodni filter AquaClean je naša patentirana inovacija, ki zagotavlja optimalni izkoristek popolnoma samodejnega kavnega aparata. Z menjavo filtra ob opozorilu na aparatu boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen. Po namestitvi filtra AquaClean v kavni aparat se opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna samodejno izklopi.

Specifikacije

Država porekla

Zasnovano v: Italiji
Izdelano na: Romuniji

Splošne specifikacije

Rešitve za mleko: LatteGo
Uporabniški vmesnik: Zaslon na dotik

Tehnične specifikacije

Prostornina vrčka za mleko: 0,26 L
Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 skodelic
Frekvenca: 50 Hz
Največja višina skodelice: 150 mm
Napetost: 230 V
Barva in površina: Črna, Srebrna barva
Dolžina kabla: 100 cm
Združljivost filtra: AquaClean
Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
Zbiralnik za vodo: Dostop s sprednje strani
Teža izdelka: 8 kg

Dimenzije izdelka: 246 × 371 × 433 mm
Prostornina za kavna zrna: 275 g
Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
Tlak črpalke: 15 bar

Prilagajanje

Nastavitve za moč arome: 3
Nastavitve mlinčka: 12
Nastavitev arome pri predkuhanju
Nastavitve temperature: 3
Dolžina kave in mleka: Nastavljivo

Različni

Napitki: Espresso, Vroča voda, Cappuccino, Kava, Latte macchiato, Ameriška kava
Možnost za kavni prašek
Dvojna skodelica
Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge značilnosti

Snemljiva kuhalna enota
Tesnilo za aromo
Vodeno odstranjevanje vodnega kamna AquaClean

Dodatna oprema

Priloženo: Filter AquaClean, Tuba maziva, Merilna žlička, Testni trak za trdoto vode, Pokrov posode za shranjevanje LatteGo

Servis

Dveletna garancija

Prijaznost do okolja

Nastavitev ECO
Energetska oznaka: Razred A
Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: > 95 %

