



Plně automatický kávovar

- 5 nápojů
- LatteGo
- Stříbrná
- Dotykový displej

EP3246/70

5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěnovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Výhody

PHILIPS

Široká škála káv podle vaší chuti

- Vychutnejte si 5 kávových nápojů, včetně cappuccina, pouhým stiskem tlačítka
- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Od jemně mletých po hrubá zrna díky nastavení mlýnku ve 12 stupních

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**

Vlastnosti

5 aromatických kávových nápojů



Užívejte si své oblíbené kávové nápoje ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Mléčný systém LatteGo



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

Intuitivní dotykový displej



Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Naš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení


- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

My Coffee Choice



Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

Dokonalá teplota a aroma




Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou* nebo v myčce.

Filtr AquaClean



Naše patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Jakmile nainstalujete filtr AquaClean do svého kávovaru, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Vyjímatelná spařovací jednotka



Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Země původu

Původ designu	Itálie
Vyrobeno v	Rumunsku

Obecné specifikace

Příprava s mlékem	LatteGo
Uživatelské rozhraní	Displej dotykové obrazovky

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko	0,26 L
Kapacita nádoby na odpad	12 porcí
Frekvence	50 Hz
Max. výška šálku	150 mm
Napětí	230 V
Barva a povrch	Černá
Délka kabelu	Stříbrná barva
Kompatibilita filtrů	100 cm
Nádoba na odpad	AquaClean
Nádržka na vodu	Přístup zepředu
Hmotnost výrobku	Přístup zepředu
Rozměry výrobku	8 kg
Kapacita kávových zrn	246 x 371 x 433 mm
	275 g

Zachovejte aroma kávových zrn



Nový uzávěr Aroma seal ochrání vaše oblíbená kávová zrna a zajistí, aby si v průběhu času uchovaly své původní aroma, a zároveň snižuje hluk při mletí.

Části lze mýt v myčce

Pro zvýšení pohodlí můžete tácek na odkapávání, LatteGo (nebo klasický napěňovač mléka) a nádobku na mletou kávu mýt v myčce. Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

Objem nádržky na vodu	1,8 L
Tlak čerpadla	15 barů

Nastavení

Nastavení síly	3
Nastavení mlýnku	12
Nastavení aroma předspařením	Ano
Nastavení teploty	3
Délka kávy a mléka	Nastavitelná

Rozmanitost

Nápoje	Espresso
	Horká voda
	Cappuccino
	Káva
	Latte macchiato
	Americano

Možnost mleté kávy	Ano
Dvojitý šálek	Ano
Dvojitý šálek mléka	Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka	Ano
--------------------------------	-----

Series 3200

Aroma víko ano
Pokyny k odstraňování vodního kamene AquaClean ano
Ano

Příslušenství

Včetně
Filtr AquaClean
Tuba vazelíny
Odměrka
Testovací proužek tvrdosti vody
Víko pro ukládání LatteGo

Servis

2letá záruka Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO Ano
Energetický štítek Třída A
Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy 1 500 W
Recyklovatelnost obalového materiálu >95 %

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

* Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými espressovači na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2017)

**založeno na teplotě 70–82 °C



Změna údajů vyhrazena
2019, Červen 29

Version: 10.9.1
EAN: 08710103877738

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com