

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

3100 series

5 boissons

Carafe à lait intégrée

Noir

AquaClean



EP3550/00



Espresso et cappuccino à la simple pression d'un bouton

Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

Dégustez un espresso et un cappuccino parfaits, préparés à partir de grains de café frais, grâce au broyeur 100 % céramique, et sélectionnez l'intensité, la température et la longueur de votre boisson grâce à l'écran intuitif. Vous obtenez un cappuccino bien chaud à la simple pression d'un bouton grâce à la carafe à lait intégrée.

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 5 cafés différents dont un cappuccino, en toute simplicité
- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Des cappuccinos à la simple pression d'un bouton avec la carafe à lait intégrée
- Du café décaféiné avec l'option café moulu

Un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse
- Mousse de lait onctueuse grâce à la carafe du mousser à lait

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Une conception compacte maximisant les contenances
- Un écran intuitif pour utiliser facilement la machine
- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé



asimpleswitch.com

Points forts

Filtre AquaClean



Le filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. L'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

5 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Carafe à lait intégrée



Savourez des cappuccinos ultra-crèmeux à la température idéale, en toute simplicité. Il vous suffit de verser du lait dans la carafe, de l'insérer dans la machine, puis de sélectionner votre boisson préférée. Qu'il s'agisse d'un


cappuccino ou de mousse de lait, votre boisson sera servie en quelques secondes, sans éclaboussures et à la température idéale.

Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Option café moulu



Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de déguster un excellent café sans l'effet de la caféine. Grâce à l'option café moulu, vous pouvez préparer un café décaféiné quand vous le souhaitez.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

Technologie Latte Perfetto



Chaque café préparé sera recouvert d'une mousse de lait onctueuse qui ravira vos papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à deux reprises, puis verse sans éclabousser une couche de mousse crémeuse dans votre tasse, le tout à une température idéale. La carafe peut également être mise au réfrigérateur, pour une hygiène irréprochable.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Solution « lait »: Carafe à lait intégrée

Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Hauteur de tasse max.: 152 millimètre

Tension: 230 volt

Couleur et finitions: Noir

Longueur du cordon: > 100 cm

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès par le haut

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit:

215 x 330 x 429 millimètre

Capacité du bac à grains: 250 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 5

Réglages du broyeur: 5

Sélecteur d'intensité préalable: Non

Profils utilisateur: 1

Réglages de température: 3

Longueur du café et du lait: Réglable

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café, Mousse de lait

Option café moulu

Double tasse

Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé

Interrupteur marche/arrêt

Chaudière à chauffe rapide

Groupe café amovible

