



Philips 3100 series  
Espressor automat

### 6 băuturi

Carafă pentru lapte integrată  
Argintiu  
AquaClean



EP3551/10

Espresso și cappuccino printr-o atingere, exact așa cum îți place

Savurează până la 5000 de cești\* de cafea fără detartrare

Obține espresso și cappuccino perfecte din boabe proaspete datorită râșnițelor 100% ceramice și alege concentrația, temperatura și lungimea cafelei cu ajutorul afișajului intuitiv. Băutura ta fierbinte se poate obține printr-o atingere datorită vasului pentru lapte integrat.

#### O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Savurează 6 băuturi ușor de obținut, inclusiv cappuccino
- Ajustează volumul cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare
- Cafea fără cofeină, cu aceeași aromă inconfundabilă, cu opțiunea Powder
- Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafă pentru lapte

#### Experiența cafelei tale proaspete

- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Reglează gura de scurgere a cafelei pentru a se potrivi oricărei cești
- Spumă fină de lapte de la sistemul de spumare al carafei

#### Savurează cafeaua în fiecare zi, fără griji

- Până la 5000 de cești\* fără detartrare grație AquaClean
- Conceput să maximizeze capacitățile, ocupând puțin spațiu
- Poți opera cu ușurință cafetiera folosind afișajul intuitiv
- Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată
- Îndepărtează reziduurile de lapte după fiecare utilizare cu funcția de curățare a depunerilor de lapte

**PHILIPS**

## Repere

### Filtru AquaClean



Inovația noastră nouă și brevetată, filtrul de apă AquaClean, garantează că vei profita la maximum de cafetiera complet automată. Prin schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu va trebui să-ți detartrezi aparatul timp de până la 5.000 de cești, beneficiind de apă curată și purificată. Un beneficiu în plus este că alarma de notificare pentru detartare se dezactivează automat după instalarea filtrului AquaClean în cafetieră

### 6 băuturi



Savurează o varietate mare de băuturi adecvate oricărei ocazii. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte,


espressorul automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

### Personalizează-ți cafeaua



Acest espressor automat oferă multe opțiuni pline de savoare pentru a-ți personaliza cafeaua după propriul gust. Poți personaliza și memora cu ușurință concentrația, intensitatea și temperatura pentru fiecare băutură. Explorează și încearcă oricâte băuturi delicioase dorești, după bunul plac.

### Opțiunea Powder



Uneori este plăcut să poți bea cafeaua pe care ți-o dorești, cu aceeași aromă bogată și același gust inconfundabil, dar fără surplusul de

energie pe care ți-l oferă cofeina. Acum, mulțumită opțiunii Powder, poți prepara cafea fără cofeină oricând dorești.

### Râșnițe de cafea 100% ceramice



Râșnițele noastre sunt 100 % ceramice: extrem de dure și de precise, astfel încât să poți savura cafea aromată proaspătă pentru cel puțin 20.000 de cești.

### Scurgere ajustabilă pentru cafea



Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul nostru va potrivi fiecare ceașcă și va preveni astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul turnării în ceașcă. În acest mod espresso-ul tău este servit întotdeauna la temperatura corectă, menținând în același timp un aparat curat.

# Specificații

## Design

- Culoare: Argintiu

## Specificații generale

- Curățare și întreținere ușoare: Compatibil cu filtrul AquaClean
- Soluție pentru lapte: Carafă pentru lapte integrată
- Interfață cu utilizatorul: Afișaj de bază

## Specificații tehnice

- Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porții
- Frecvență: 50 Hz
- Înălțime max. ceașcă: 152 mm
- Tensiune: 230 V
- Culoare și finisaj: Negru
- Lungime cablu: > 100 cm
- Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
- Rezervor de apă: Acces din partea de sus
- Greutate produs: 7,2 kg
- Dimensiuni produs: 215 x 330 x 429 mm
- Capacitate boabe de cafea: 250 g
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l

## Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 5
- Setări de măcinare: 5
- Control al aromei înainte de preparare: Nu
- Profiluri de utilizator: 1
- Setări de temperatură: 3
- Concentrația cafelei și a laptelui: Reglabil

## Varietăți

- Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cappuccino, Cafea, Spumă de lapte, Latte macchiato
- Opțiune de cafea măcinată
- Două cești
- Lapte pentru două cești: Nu

## Alte caracteristici

- Clătire automată și detartrare ghidată
- Buton de pornire/oprire comutator principal
- Boiler cu încălzire rapidă
- Unitate de preparare detașabilă



Data apariției 2018-06-26

Versiune: 1.0.1

EAN: 08 71010 38308 70

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. Numărul real de cești depinde de varietățile de cafea alese și de tendințele de clătire și curățare.