

# PHILIPS

Полностью автоматическая  
эспрессо-кофемашина

3100 series

5 напитков

Встроенный кувшин для молока

Черный

AquaClean



EP3558/00



## Эспрессо и капучино по вашему вкусу одним нажатием кнопки

Готовьте до 5000 чашек\* кофе без проведения очистки от накипи

Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.

### Разнообразие кофейных напитков на любой вкус

- Пять превосходных кофейных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Идеальный капучино нажатием кнопки благодаря встроенному молочному кувшину
- Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

### Всегда свежий кофе

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки
- Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

### Наслаждайтесь любимым кофе каждый день. Это легко.

- До 5000 чашек\* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Большие возможности в компактном решении
- Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашинкой
- Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки
- Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

## Особенности

### Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

### 5 кофейных напитков



Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

### Встроенный кувшин для молока



Наслаждаться превосходным капучино, приготовленным при идеальной температуре, теперь просто как никогда: наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, а затем выберите


свой напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд. При этом не будет никаких брызг.

### Готовьте кофе по своему вкусу



Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

### Возможность использования молотого кофе



Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

### Полностью керамические жернова




Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

### Регулируемый носик подачи кофе




Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

### Технология Latte Perfetto



Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

### Высокая вместительность и компактный дизайн



Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

# Характеристики

## Общие характеристики

**Простая очистка и обслуживание:** Совместимость с фильтром AquaClean

**Молочное решение:** Встроенный кувшин для молока

**Пользовательский интерфейс:** Стандартный дисплей

## Технические характеристики

**Емкость кувшина для молока:** 0,5 л

**Емкость контейнера для отходов:** 15 порций

**Частота:** 50 Гц

**Высота чашки (макс.):** 152 миллиметра

**напряжение:** 230 В

**Цвет и отделка:** Черный

**Длина шнура:** > 100 см

**Контейнер для отходов:** Доступ с передней панели

**Емкость для воды:** Доступ с верхней панели

**Вес изделия:** 7,2 кг

**Габариты изделия:** 215 x 330 x 429 миллиметра

**Емкость для зерен:**

250 г

**Вместительный резервуар для воды:** 1,8 л

## Персональные настройки

**Настройки уровня крепости:** 5

**Степени помола:** 5

**Регулировка крепости перед приготовлением:** Нет

**Профили пользователя:** 1

**Настройки температуры:**

3

**Объем кофе и молока:** Регулируемый

## Разнообразные функции

**Напитки:** Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе, Молочная пена

**Приготовление молотого кофе:** Да

**Двойная порция:** Да

**Двойная порция молочного напитка:** Нет

## Другие возможности

**Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи:** Да

**Основной переключатель ON/OFF:** Да

**Быстрый нагрев бойлера:** Да

**Съемная варочная группа:** Да

