

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

4000 series

4 boissons

Mousseur à lait classique

Noir

AquaClean



EP4010/00



Un excellent espresso et le goût du café filtre Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

Envie d'un délicieux café matinal ou d'un espresso corsé ? La fonction CoffeeSwitch vous permet de basculer, en un seul geste, entre la préparation d'un café filtre et la préparation d'un espresso, le tout à partir de grains de café frais.

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Du café décaféiné avec l'option café moulu

Un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse
- Le goût du café filtre préparé avec des grains de café frais grâce à CoffeeSwitch

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Une conception compacte maximisant les contenances
- Un écran intuitif pour utiliser facilement la machine
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

Points forts

Filtre AquaClean



Le filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. L'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

4 cafés savoureux




Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

CoffeeSwitch



Retrouvez le plaisir d'un café filtre avec une machine espresso automatique ! Faites le choix entre votre café matinal et un espresso corsé en actionnant un simple levier. La fonction CoffeeSwitch vous permet de choisir le café correspondant parfaitement à votre humeur, à partir de grains de café fraîchement moulus.

Option café moulu



Parfois, il est bon d'avoir la possibilité de déguster un excellent café sans l'effet de la caféine. Grâce à l'option café moulu, vous pouvez préparer un café décaféiné quand vous le souhaitez.

Broyeur 100 % céramique




Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

Design compact et haute capacité



Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marcs de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente Super Automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marcs de grande contenance.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
Solution « lait »: Mousseur à lait classique
Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
Fréquence: 50 Hz
Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
Tension: 230 volt
Couleur et finitions: Noir
Longueur du cordon: > 100 cm
Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès par le haut
Poids du produit: 7,2 kg
Dimensions du produit: 215 x 330 x 429 millimètre
Capacité du bac à grains: 250 g
Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 5
Longueur du café: Réglable
Réglages du broyeur: 5
Sélecteur d'intensité préalable: Non
Profils utilisateur: 1
Réglages de température: 3

Variété

Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude, Café
Option café moulu
Double tasse
Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé
Interrupteur marche/arrêt
Chaudière à chauffe rapide
Groupe café amovible

