

PHILIPS

Полностью автоматическая
эспрессо-кофемашина

4000 series

4 напитка

Классический капучинатор

Черный

AquaClean



EP4010/00



Превосходный вкус эспрессо и классического американо

Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.

Разнообразие кофейных напитков на любой вкус

- Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении
- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Готовьте молотый кофе, в том числе без кофеина

Всегда свежий кофе

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки
- Классический американо из свежих зерен с помощью CoffeeSwitch

Наслаждайтесь любимым кофе каждый день без лишних хлопот

- До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Большие возможности в компактном решении
- Интуитивно понятный дисплей для простого управления кофемашинной
- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

Особенности

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

4 кофейных напитка




Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Классический капучинатор



Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только из двух деталей.

Готовьте кофе по своему вкусу




Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

CoffeeSwitch



Превосходный вкус классического американо, приготовленного с помощью автоматической кофемашины! Наслаждайтесь классическим кофе или крепким эспрессо по утрам, просто изменяя положение переключателя. Уникальная функция CoffeeSwitch позволяет выбирать идеальный кофейный напиток, приготовленный из свежемолотых зерен, для любого настроения или времени суток.

Возможность использования молотого кофе



Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

Полностью керамические жернова




Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Регулируемый носик подачи кофе



Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

Высокая вместительность и компактный дизайн



Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

Характеристики

Общие характеристики

Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean

Молочное решение: Классический капучинатор

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

Технические характеристики

Емкость кувшина для молока: 0,5 л

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 152 миллиметра
напряжение: 230 В

Цвет и отделка: Черный

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 215 x 330 x 429 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Объем кофе: Регулируемый

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя:

1

Настройки температуры: 3

Разнообразные функции

Напитки: Эспрессо, Эспрессо лунго, Горячая вода, Кофе

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция: Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Да

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа: Да

