

PHILIPS

Полностью автоматическая
эспрессо-кофемашина

Series 5000

6 напитков

LatteGo

PianoBlack

AquaClean



EP5030/10



6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается не более чем за 15 секунд*.

Кофе из цельных зерен высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Идеальная температура кофе благодаря термоблоку
- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Шесть превосходных напитков на выбор, включая кофе с молоком — в вашем распоряжении
- Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Сохраняйте персональные настройки для любимых кофейных напитков

Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать
- До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- Обе части LatteGo можно мыть в посудомоечной машине
- Крышка для LatteGo позволяет сохранить молоко в холодильнике свежим


Особенности

6 напитков




Готовьте множество напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Система подачи молока LatteGo




Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

2-элементная система подачи молока без трубок



Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

Можно мыть в посудомоечной машине



LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

Крышка для хранения




Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре

Профиль пользователя



Чтобы настроить объем любого напитка, нажмите и удерживайте кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок памяти МЕМО. Нажмите кнопку ОК, когда чашка будет заполнена до нужного уровня. При приготовлении напитка по особому рецепту выбранный уровень крепости сохраняется автоматически.

Готовьте кофе по своему вкусу



Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Румыния

Общие характеристики

Тип кувшина: LatteGo

Молочное решение: LatteGo

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

Технические характеристики

Емкость кувшина для молока: 0,26 л

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 150 миллиметра

напряжение: 230 В

Цвет и отделка: PianoBlack

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя: 1

Настройки температуры:

3

Объем кофе и молока: Регулируемый

Разнообразные функции

Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе, Молочная пена, Латте макиато, Кофе с молоком, Американо

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция:

Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Да

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа: Да

