

# PHILIPS

Полностью автоматическая  
эспрессо-кофемашина

Series 5000

5 видов кофе

Встроенный кувшин для молока

PianoBlack

AquaClean

EP5060/10



## 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Молочный кувшин с капучинатором для идеального капучино

Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.

### Кофе из цельных зерен высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Идеальная температура кофе благодаря термоблоку
- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

### Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении
- Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Настройте и сохраните свой собственный профиль

### Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- До 5000 чашек\* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки


## Особенности

### Полностью керамические жернова




Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

### Термоблок




Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

### Сохраните аромат кофейных зерен




Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

### Готовьте кофе по своему вкусу



Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

### Функция памяти MEMO



Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

### Съемная варочная группа



Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

### Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

### Быстрая очистка от остатков молока



Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

### 5 видов кофе



Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

# Характеристики

## Страна изготовления

Сделано в: Румыния

## Общие характеристики

Тип кувшина: Стандартный кувшин

Молочное решение: Встроенный кувшин для молока,

Быстрая очистка от остатков молока

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

## Технические характеристики

Емкость кувшина для молока: 0,5 л

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 150 миллиметра

напряжение: 230 В

Цвет и отделка: PianoBlack

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

## Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя: 1

Настройки температуры:

3

Объем кофе и молока: Регулируемый

## Разнообразные функции

Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе, Молочная пена, Латте макиато, Американо

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция:

Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

## Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Да

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа:

Да

Gusto perfetto: Да

