

PHILIPS

Полностью автоматическая
эспрессо-кофемашина

Series 5000

5 видов кофе

Встроенный кувшин для молока

Антрацитовая передняя панель

AquaClean

EP5064/10



5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Молочный кувшин с капучинатором для идеального капучино

Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.

Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Настройте и сохраните свой собственный профиль
- Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

Кофе из цельных зерен высокого качества


- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Идеальная температура кофе благодаря термоблоку
- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

Особенности

Функция памяти MEMO




Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

5 видов кофе




Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Готовьте кофе по своему вкусу



Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Термоблок



Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без

примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

Быстрая очистка от остатков молока



Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

Съемная варочная группа



Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Сохраните аромат кофейных зерен



Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

Характеристики

Дизайн

цвет: Антрацит

Страна изготовления

Сделано в: Румыния

Общие характеристики

Тип кувшина: Стандартный кувшин

Молочное решение: Встроенный кувшин для молока,

Быстрая очистка от остатков молока

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

Технические характеристики

Емкость кувшина для молока: 0,5 л

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 150 миллиметра

напряжение: 230 В

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя: 1

Настройки температуры:

3

Объем кофе и молока: Регулируемый

Разнообразные функции

Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе, Молочная пена, Латте макиато, Американо

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция:

Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Нет

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа:

Да

Gusto perfetto: Да

