

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

Series 5000

3 boissons

Mousseur à lait classique

Noir laqué

AquaClean

EP5310/10



3 spécialités de café à partir de grains de café frais

Espressos et cafés aromatiques d'un simple geste

Savourez des cafés aromatiques préparés avec des grains de café frais, à la simple pression d'un bouton. L'intensité, la température et le volume sont personnalisables pour toutes les boissons, même l'espresso, le café classique et l'americano.

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

Une variété de cafés personnalisés

- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

Préservez l'arôme des grains




Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Mousseur à lait classique




Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Fonction MÉMO



Vous obtiendrez une tasse de café toujours préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo. Elle vous permet de régler et

d'enregistrer la longueur de votre café ou de votre cappuccino. Ainsi, votre machine sait exactement comment vous préparer un café ou un cappuccino à votre goût.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Filtre AquaClean



Le filtre à eau AquaClean est notre innovation brevetée. Il vous permet d'exploiter au maximum le potentiel de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, afin de bénéficier d'une eau claire et pure. L'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café.

Caractéristiques

Design

Couleur: Noire

Pays d'origine

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Solution « lait »: Mousseur à lait classique

Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Hauteur de tasse max.: 150 millimètre

Tension: 230 volt

Longueur du cordon: > 100 cm

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès par le haut

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit:

221 x 340 x 430 millimètre

Capacité du bac à grains: 250 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 5

Longueur du café: Réglable

Réglages du broyeur: 5

Sélecteur d'intensité préalable: Non

Profils utilisateur: 1

Réglages de température: 3

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Café, Café américain

Option café moulu

Double tasse

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé

Interrupteur marche/arrêt

Chaudière à chauffe rapide

Groupe café amovible

Gusto Perfetto

