

PHILIPS

全自动浓缩咖啡机

Series 5000

3 种饮品

经典奶泡器

钢琴黑

AquaClean

EP5310/12



用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡

醇香浓缩咖啡和咖啡触手可及

只需轻触按钮，即可享用由新鲜咖啡豆制作的醇香咖啡饮品。所有饮品（包括意式浓缩咖啡、美式咖啡和经典咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。

针对您的口味而定制的各种咖啡

- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 调整咖啡量，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置
- 调整和储存的个人用户资料

源自新鲜咖啡豆的高品质咖啡

- 采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡
- 通过 Thermoblock 提供理想温度的咖啡
- 得益于香气密封，您的咖啡豆会更加持久新鲜

轻松使用和清洁，让您尽享每一天

- 完全可拆卸冲煮套件，便于清洁
- 利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

产品亮点

记忆功能




得益于可调节并保存咖啡和卡布奇诺醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美咖啡。借助该功能，您的咖啡机可以确切地了解您喜爱的咖啡和卡布奇诺的醇度。

经典奶泡器



经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。

定制您的咖啡



这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！

Thermoblock



Thermoblock 可确保始终为您的家人提供理想温度的热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

完全采用陶瓷研磨器



我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。

AquaClean 滤网



我们的专利创新 AquaClean 滤水器，可确保您充分地利用全自动咖啡机。只需按机器要求调整滤网，即可冲煮高达 5000* 杯咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。将 AquaClean 装入咖啡机后，便会自动禁用除垢提示功能。

可拆卸冲煮套件



冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

保持咖啡豆的香味



全新香气密封能够保护您喜爱的咖啡豆，并确保它们在一段时间后仍然能够保持原有的香气，同时降低研磨噪音。

规格

设计

颜色: 黑色

原产地

原产地: 罗马尼亚

普通参数

牛奶溶液: 经典奶泡器

用户界面: 基础显示屏

技术规格

废弃物容器容量: 15 份

频率: 50 赫兹

最大杯高度: 150 毫米

电压: 220 伏

电线长度: >100 厘米

废弃物容器: 正面操作

水箱: 顶部操作

产品重量: 7.2 千克

产品尺寸: 221 x 340 x 430 毫米

咖啡豆容量: 250 克

水箱容量: 1.8 升

自定义

醇香浓度设置: 5

咖啡醇度: 可调节

研磨器设置: 5

预烹煮浓度控制: 否

用户设定: 1

温度设置: 3

多种口味

饮品: 意式浓缩咖啡, 热水, 咖啡, 经典咖啡

咖啡粉选项

双杯

其它功能

自动冲洗和引导式除垢

主打开/关闭按钮

快速加热器

可拆卸冲煮套件

Gusto perfetto

