

PHILIPS

Полностью автоматическая
эспрессо-кофемашина

Series 5000

3 напитка

Классический капучинатор

Нержавеющая сталь

AquaClean

EP5315/10



3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Ароматный эспрессо и черный кофе одним нажатием кнопки

Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать.

Кофе из цельных зерен высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Идеальная температура кофе благодаря термоблоку
- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

Разнообразие кофейных напитков на любой вкус

- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
- Настройте и сохраните свой собственный профиль

Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean


Особенности

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Термоблок



Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

Сохраните аромат кофейных зерен




Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу мельницы менее шумной.

Классический капучинатор




Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только из двух деталей.

Готовьте кофе по своему вкусу



Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Функция памяти MEMO



Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

Съемная варочная группа



Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Румыния

Общие характеристики

Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean

Молочное решение: Классический капучинатор

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

Технические характеристики

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 150 миллиметра

напряжение: 230 В

Цвет и отделка: Нержавеющая сталь

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Объем кофе: Регулируемый

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя:

1

Настройки температуры: 3

Разнообразные функции

Напитки: Эспрессо, Горячая вода, Кофе,Americano

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция: Да

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Да

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа:

Да

Gusto perfetto: Да

