

PHILIPS

5000 LatteGo -
espressomaskin (sort)

Series 5000

Seks kaffevarianter

Enkel rengjøring med LatteGo

Juster og lagre dine
kaffefavoritter

Utsett avkalking med
AquaClean-filteret



EP5330/10



Nyt seks ulike kaffevarianter med ferske bønner LatteGo, den raskeste måten å rengjøre melkesystemet på*

Med Philips automatiske espressomaskin Series 5000, kan du lage deilige kaffevarianter som espresso, americano, capuccino og latte macchiato med ett knappetrykk. LatteGo gir dine melkeholdige drikker fløyelsmykt melkeskum og rengjøres på under 15 sekunder*.

Kaffe av høy kvalitet med ferske bønner

- 20 000 kopper med robuste keramiske kverner
- Kaffe med perfekt temperatur
- Bevar aromaen fra kaffebønnene

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

- Velg blant seks ulike kaffevarianter
- Fløyelsmykt melkeskum med høyhastighets LatteGo-skummer
- Tilpass kaffen etter egen smak
- Tilpass innstillingene og lagre favorittkaffetyperne dine

Enkel bruk og rengjøring hver dag

- To deler og ingen rør for enkel rengjøring.
- Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean
- Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen
- Begge delene til LatteGo kan vaskes i oppvaskmaskin
- Løkk på LatteGo for praktisk oppbevaring


Høydepunkter

Velg blant seks ulike kaffevarianter




Med Philips helautomatiske espressomaskin kan du enkelt og raskt lage din favorittkaffe, eller du kan eksperimentere med nye kaffetyper. Enten du har lyst på en espresso, en americano eller en café au lait, fikser denne espressomaskinen det uten problemer!

Fløysmykt melkeskum med høyhastighets LatteGo-skummer



LatteGo-skummeren blander melk og luft ved høy hastighet og heller det herlige melkeskummet i koppen uten søl, og med perfekt temperatur.

To deler og ingen rør for enkel rengjøring.



Melkesystemet LatteGo, kommer med bare to deler uten rør, og kan enkelt rengjøres på bare 15 sekunder under rennende vann*

Begge delene til LatteGo kan vaskes i oppvaskmaskin



Du kan vaske LatteGo i oppvaskmaskinen. Dette sparer både tid og sikrer hygienisk rengjøring.

20 000 kopper med robuste keramiske kverner



Våre kverner er av 100% ren keramikk som både er slitesterkt og nøyaktig, slik at du kan nyte minst 20 000 kopper nykvernet og velduftende kaffe.

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean




Philips patenterte vannfilter, AquaClean, sørger for at du får mest mulig ut av din espressomaskin. Ved å bytte filteret når maskinen sier ifra behøver du ikke å avkalke før maskinen har brygget inntil 5000 kopper, samtidig nyter du klart og renset vann. Kalkindikatoralarmen deaktiveres når AquaClean er i bruk.

Lokk på LatteGo for praktisk oppbevaring



Med det egne LatteGo-lokket kan du praktisk oppbevare melken i kjøleskapet eller utendørs uten å søle.

Tilpass innstillingene og lagre favorittkaffetyper dine



Du kan stille inn volumet på din kaffe ved å trykke på knappen og holde den inne helt til skjermen viser MEMO-ikonet. Når koppen inneholder ønsket mengde trykker du på OK-knappen. Trakter du etter oppskrift blir den valgte aromastyrken lagret automatisk.

Tilpass kaffen etter egen smak



Philips helautomatiske espressomaskin har fem ulike innstillinger for aroma og styrke, og fem forskjellige kvernstyrker. Dette gjør at du kan tilpasse både styrke, lengde og temperatur etter din egen smak og skape dine egne kaffevarianter.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Romania

Generelle spesifikasjoner

Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel med AquaClean-filter

Type karaffel: LatteGo

Melkeløsning: LatteGo

Brukergrensesnitt: Enkelt display

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, melkekaraffel: 0,26 L

Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Maks. høyde på kopp: 150 millimeter

Spenning: 230 V

Farge og utforming: Pianosvart

Ledningslengde: >100 cm

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra toppen

Vekt, produkt: 7,2 kg

Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 250 g

Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: 5

Maleinnstillinger: 5

Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei

Brukerprofiler: 1

Temperaturinnstillinger: 3

Kaffe- og melkelengde: Justerbar

Type

Drikker: Espresso, Kokende vann, Cappuccino, Kaffe, Melkeskum, Latte Macchiato, Café-au-lait, Americano

Alternativ for kaffepulver

Dobbel kopp

Dobbel kopp – melk: Nei

Andre funksjoner

Autorens og veiledet avkalking

Hovedbryter AV/PÅ-knapp

Rask koker

Bryggegruppe som kan fjernes



* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.

* Basert på forbrukertester i Tyskland der man har sammenlignet ledende helautomatiske espressomaskiner med ettrykksfunksjon (kaffe + melk) mot hverandre (2017)