



Philips Series 5000  
Automatisk espresso  
maskin Svart

Sex olika kaffevarianter  
Enkel rengöring med LatteGo  
Justera och spara dina  
kaffefavoriter  
Fördröj avkalkningen med  
AquaClean-filtret



EP5330/10

## Njut av sex olika kaffevarianter med färska bönor

LatteGo, det snabbaste sättet att rengöra mjölksystemet \*

Med Philips automatiska espressomaskin i 5000-serien kan du laga goda kaffevarianter som espresso, americano, cappuccino och latte macchiato med ett knapptryck. LatteGo ger dina kaffedrinkar ett sammetslent mjölkskum och rengörs på under 15 sekunder\*

### Kaffe av hög kvalitet från färska bönor

- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- Kaffe med perfekt temperatur
- Bevarar aromen från kaffebönorna

### Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

- Välj mellan sex olika kaffevarianter
- Få sammetslent mjölkskum i hög hastighet med hjälp av LatteGo
- Skräddarsy kaffet så som du vill ha det
- Anpassa dina inställningar och spara dina kaffefavoriter

### Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag

- Två delar och inga rör för en enkel rengöring
- Upp till 5000 koppar\* utan avkalning tack vare AquaClean
- Enkel rengöring med avtagbar bryggrupp
- Båda delarna till LatteGo kan diskas i diskmaskinen
- Lock på LatteGo för praktisk bevaring

# PHILIPS

## Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret

# Funktioner

### Sex drycker




Med Philips automatiska kaffemaskin kan du enkelt och snabbt göra ditt favoritkaffe, eller också experimentera dig fram till nya kaffefavoriter.

### Få sammetslent mjölkskum i hög hastighet med hjälp av LatteGo




LatteGo-mjölkskummaren blandar mjölk med luft under en väldigt hög hastighet och håller det mjuka mjölkskummet i koppen utan att spillas och med perfekt temperatur.

### Två delar och inga rör för en enkel rengöring



Mjölkssystemet LatteGo levereras med två delar utan rör och kan enkelt rengöras på bara 15 sekunder under rinnande vatten\*

### Båda delarna till LatteGo kan diskas i diskmaskinen



Du kan diska LatteGo i diskmaskinen. Detta sparar tid och säkrar en hygienisk rengöring.

### 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn



Våra kvarnar är gjorda av 100% äkta keramik vilket gör att de är slitstarka och exakta så att du kan njuta av färskt, väldoftande kaffe i minst 20 000 koppar.

### Upp till 5000 koppar\* utan avkalkning tack vare AquaClean



Philips patenterade vattenfilter, AquaClean, ser till att du får ut det mesta av din espressomaskin. Maskinen säger ifrån när det är dags att byta filter och på så vis behöver du

EP5330/10

inte avkalka förens du bryggt upp mot 5000 koppar med rent och klart vatten. Kalkindikatorn stängs av när AquaClean används.

### Lock på LatteGo för praktisk bevaring



Med det egna LatteGo-locket kan du praktiskt bevara mjölken i kylskåpet eller utomhus utan att spillas.

### Anpassa dina inställningar och spara dina kaffefavoriter



Du kan justera hur mycket kaffe du vill ha genom att trycka på knappen och hålla den intryckt tills skärmen visar MEMO-ikonen. När din kopp innehåller önskad mängd trycker du på OK-knappen. Om du brygger efter ett recept blir den valda aromstrkan lagrad automatiskt.

## Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret

# Specifikationer

### Ursprungsland

- Tillverkad i: Rumänien

### Allmänna specifikationer

- Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med AquaClean-filter
- Typ av kanna: LatteGo
- Mjölklösning: LatteGo
- Användargränssnitt: Grundläggande teckenfönster

### Tekniska specifikationer

- Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
- Frekvens: 50 Hz
- Max. höjd för mugg: 150 mm
- Spänning: 230 V
- Färg och behandling: PianoBlack
- Sladdlängd: >100 cm
- Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
- Vattentank: Åtkomst från ovasidan
- Produktens vikt: 7,2 kg
- Produktstorlek: 221 x 340 x 430 mm
- Kaffebönkapacitet: 250 g
- Kapacitet, vattentank: 1,8 L

### Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 5
- Inställningar för kvarnen: 5
- Aromkontroll innan brygd: Nej
- Användarprofiler: 1
- Temperaturinställningar: 3
- Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

### Variation

- Drycker: Espresso,, Varmt vatten, Cappuccino, Kaffe, Mjölkskum, Latte macchiato, Café au lait, Americano
- Kaffepulveralternativ
- Dubbel kopp
- Dubbel kopp med mjölk: Nej

### Övriga funktioner

- Automatisk sköljning och guidad avkalkning
- Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
- Snabb bryggare
- Löstagbar brygggrupp



Publiceringsdatum  
2019-01-18

Version: 8.9.1

EAN: 08 71010 38592 08

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.

\* Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför ledande (kaffe + mjölk) helautomatiska espressomaskiner med en knapptryckning (2017)