



#### Plně automatický kávovar

- 6 nápojů
- LatteGo
- PianoBlack
- AquaClean

EP5330/10

## Snadná příprava 6 druhů kávových nápojů z čerstvých kávových zrn

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko\*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit do 15-ti sekund\*.

### Výhody

#### Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- 20 000 šálek té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal
- Káva dokonalé teploty díky termobloku

#### Široká škála káv podle vaší chuti

- Vychutnejte si 6 nápojů, včetně café au lait, pouhým stiskem tlačítka
- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Jednotlivě si nastavte a uložte své oblíbené druhy kávy

- Nastavte objem, vyberte z pěti možností síly aroma a pěti nastavení mlýnku

#### Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Obě části napěňovače mléka LatteGo lze mýt v myčce nádobí
- Až 5000 šálek\* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Víčko na zásobník přístroje LatteGo uchová mléko v lednici čerstvé
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce

# PHILIPS


## Vlastnosti

### 6 nápojů




Užijte si širokou rozmanitost nápojů pro každou příležitost. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš superautomatický přístroj vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

### Mléčný systém LatteGo




Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

### Dva díly, mléčný systém bez trubiček



Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou\* nebo v myčce.

### Vhodné do myčky



Napěňovač Latte Go můžete mýt v myčce nádobí. Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

### 100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

### Filtr AquaClean



Naše patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků\* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Jakmile nainstalujete filtr AquaClean do svého kávovaru, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

### Víčko na zásobník




Přístroj LatteGo je vybaven víčkem na zásobník, takže můžete mléko uchovávat v lednici nebo mimo ni.

### Uživatelský profil



Chcete-li nastavit objem jakéhokoli nápoje, stiskněte a podržte tlačítko nápoje, dokud se na displeji nezobrazí ikona MEMO. Až bude hrníček obsahovat to správné množství, stiskněte tlačítko OK. Při přípravě nápoje pomocí receptu se zvolená síla aroma automaticky uloží.

### Přizpůsobte si svou kávu




Tento plně automatický přístroj nabízí širokou škálu snadno použitelných možností přizpůsobení nápoje podle vaší chuti. Můžete si snadno přizpůsobit a uložit do paměti délku, sílu a teplotu přípravy jednotlivých nápojů. Nebojte se objevovat, experimentovat a vysnít si jakýkoli nápoj.

### Vyjímatelná spařovací jednotka




Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

## Zachovejte aroma kávových zrn



Nový uzávěr Aroma seal ochrání vaše oblíbená kávová zrna a zajistí, aby si v průběhu času uchovaly své původní aroma, a zároveň snižuje hluk při mletí.

## Termoblok



Termoblok zajistí horkou kávu a cappuccino o dokonalé teplotě pro celou vaši rodinu. Tajemství spočívá v jeho lehkém těle z hliníku a nerezové oceli, která dokáže rychle dosáhnout vysokých teplot.

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

## Země původu

Vyrobeno v Rumunsku

## Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba Kompatibilní s filtrem AquaClean  
Typ karafy LatteGo  
Příprava s mlékem LatteGo  
Uživatelské rozhraní Základní displej

## Technické údaje

Kapacita karafy na mléko 0,26 L  
Kapacita nádoby na odpad 15 porcí  
Frekvence 50 Hz  
Max. výška šálku 150 mm  
Napětí 230 V  
Barva a povrch PianoBlack  
Délka kabelu >100 cm  
Nádoba na odpad Přístup zepředu  
Nádržka na vodu Přístup shora  
Hmotnost výrobku 7,2 kg  
Rozměry výrobku 221 x 340 x 430 mm  
Kapacita kávových zrn 250 g  
Objem nádržky na vodu 1,8 L

## Nastavení

Nastavení síly 5  
Nastavení mlýnku 5  
Nastavení aroma předspařením Ne  
Uživatelské profily 1  
Nastavení teploty 3  
Délka kávy a mléka Nastavitelná

## Rozmanitost

Nápoje Espresso  
Horká voda  
Cappuccino  
Káva  
Mléčná pěna  
Latte macchiato  
Café' au Lait  
Americano  
Možnost mleté kávy Ano  
Dvojitý šálek Ano  
Dvojitý šálek mléka Ne

## Další funkce

Automatické oplachování a odstraňování vodního kamene Ano  
Hlavní spínač Ano  
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  
Rychlý ohříváč Ano  
Výjimatelná spařovací jednotka Ano

## Rozměry balení

Výška 50,80 cm  
Šířka 49,90 cm  
Hloubka 29,20 cm  
Čistá hmotnost 8,83 kg  
Hrubá hmotnost 10,23 kg  
EAN 08710103859444  
Počet zahrnutých výrobků 1  
Země původu RO  
Kód harmonizovaných systémů 851671

\* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

\* Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými espressovými na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2017)



Změna údajů vyhrazena  
2019, Červen 2

Version: 8.9.1  
EAN: 08710103859444

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)