

# PHILIPS

Volautomatische  
espressomachines

Series 5000

6 dranken

LatteGo

Glossy White

AquaClean



EP5331/10



## Eenvoudig zes koffievarianten brouwen van verse bonen

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit\*

Maak met één druk op de knop geurige koffievrijeiteiten, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden weer schoon.

### Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock
- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting

### Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

- Binnen een handomdraai genieten van 6 dranken, waaronder café au lait
- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden
- Uw favoriete koffievrijeiteiten afzonderlijk instellen en opslaan

### Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
- Tot 5000 kopjes\* zonder ontkalken, dankzij AquaClean
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Beide onderdelen van de LatteGo zijn vaatwasmachinebestendig
- Bewaardeksel op de LatteGo houdt uw melk vers in de koelkast

# Kenmerken

## 6 dranken




Geniet van een grote verscheidenheid aan dranken op ieder moment. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een recept met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

## LatteGo-melksysteem



Doe een laagje zijdezachte melkschuim bij uw koffie. De LatteGo mixt bij hoge snelheid melk en lucht in de ronde melkopschuimkamer, en voegt romig melkschuim toe aan uw kopje op precies de juiste temperatuur zonder te knoeien.

## 2-delig buisvrij melksysteem



Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan\* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

## Vaatwasmachinebestendig



Voor uw gemak kunt u de LatteGo in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

## 100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

## AquaClean-filter



Onze gepatenteerde innovatie, het AquaClean-waterfilter, zorgt ervoor dat u optimaal van uw volautomatische koffiemachine geniet. Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water. De ontkalkingswaarschuwing wordt automatisch uitgeschakeld wanneer AquaClean is geïnstalleerd in uw koffiemachine.

## Bewaardeksel




Voor snel en handig bewaren in de koelkast of daarbuiten kunt u de speciale bewaardeksel voor de LatteGo gebruiken.

## Gebruikersprofiel



Stel het volume van elke drank in door de knop van de drank ingedrukt te houden tot het display het MEMO-pictogram weergeeft. Druk op de OK-knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid bevat. Als u een recept zet, wordt de geselecteerde aromasterkte automatisch opgeslagen.

## Pas uw koffie naar uw smaak aan



Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid, sterkte en temperatuur voor elke drank personaliseren en opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

# Specificaties

## Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

## Algemene specificaties

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Compatibel met AquaClean-filter

Type beker: LatteGo

Melkoplossing: LatteGo

Gebruikersinterface: Basisdisplay

## Technische specificaties

Capaciteit melkbeker: 0,26 L

Capaciteit koffiediklade: 15 porties

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 150 millimeter

Voltage: 230 volt

Kleur en afwerking: Wit

Snoerlengte: > 100 cm

Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de bovenkant

Productgewicht: 7,2 kg

Afmetingen van het product: 221 x 340 x

430 millimeter

Capaciteit bonenreservoir: 250 g

Capaciteit waterreservoir: 1,8 L

## Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: 5

Moleninstellingen: 5

Aroma instellen vóór het zetten: Nee

Gebruikersprofielen: 1

Temperatuurstanden: 3

Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar

## Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Melkschuim, Latte macchiato, Café au lait, Americano

Optie voor gemalen koffie

Dubbele kop

Dubbele kop melk: Nee

## Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop

Snel opwarmende boiler

Afneembare zetgroep

