



- 5 rodzajów kaw
- Zintegrowana karafka na mleko
- Piano Black
- AquaClean

EP5360/10

## 5 wyśmienitych kaw ze świeżo zmielonych ziaren w prosty sposób

Jedwabiste cappuccino dzięki zintegrowanej karafce na mleko

Delektuj się kremowym cappuccino czy latte macchiato, przygotowanymi ze świeżo zmielonych ziaren kawy i świeżego mleka — wystarczy dotknąć przycisku. Wszystkie napoje, w tym espresso, klasyczną czarną kawę i americano, można dostosować do swoich upodobań, wybierając moc, temperaturę i objętość.

### Korzyści

**PHILIPS**

### Kawa wyśmienitej jakości ze świeżo zmielonych ziaren

- 20 tysięcy filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałym, ceramicznym młynkom
- Kawa o idealnej temperaturze dzięki szybkiemu bojlerowi
- Dzięki pojemnikowi z uszczelką Aroma ziarna dłużej zachowują świeżość

### Szeroki wybór kaw, które dostosujesz do swojego gustu

- Regulacja wielkości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 stopni grubości mielenia
- Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika


## Cechy

### 100% ceramiczne młynki




Nasze młynki są wykonane w całości z ceramiki. Trwałe i precyzyjne, umożliwiają zaparzenie nawet do 20 000 filiżanek doskonałej, aromatycznej kawy.

### Szybki bojler grzewczy



Szybki bojler grzewczy przygotuje dla Twojej rodziny gorące espresso i americano — zawsze o idealnej temperaturze. Sekret tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która szybko rozgrzewa się do wysokiej temperatury.

### Zachowaj aromat ziaren




Pojemnik na ziarna ze specjalną uszczelką Aroma chroni Twoje ulubione ziarna kawy, co pozwala na utrzymanie ich aromatu przez długi czas. Ponadto, szczelnie zamknięty pojemnik na ziarna ogranicza głośność, z jaką pracuje młynek.

- 5 rodzajów kaw, w tym cappuccino, na wyciągnięcie ręki
- Delikatna mleczna pianka dzięki karafce do spieniania mleka

### Codzienna obsługa i czyszczenie ekspresu bez wysiłku

- Higiena widoczna gołym okiem dzięki w pełni wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
- Do 5000 filiżanek\* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki funkcji automatycznego czyszczenia

### Możliwość dostosowania kawy do swoich upodobań



Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju do swoich upodobań. Ilość, moc oraz temperaturę każdego napoju można w prosty sposób spersonalizować i zapisać w pamięci urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie tylko masz ochotę!

### Funkcja MEMO



Dzięki funkcji MEMO możesz przygotować kawę, które zawsze trafią w Twój gust. Dostosuj i zapisz ilość kawy, dopasowaną do Twojej ulubionej filiżanki. Twój ekspres zapamięta, jaką kawę lubisz.

### Wyjmowany blok zaparzający



Blok zaparzający, stanowiący kluczowy element każdego w pełni automatycznego ekspresu, do kawy należy regularnie czyścić. Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można dokładnie umyć, opłukując pod bieżącą wodą.

### Filtr AquaClean



Filtr wody AquaClean — opatentowana innowacja naszej firmy — pozwala w optymalny sposób wykorzystać w pełni automatyczny ekspres do kawy. Zmieniając filtr zgodnie ze wskazaniami urządzenia, można zaparzyć do 5000 filiżanek bez konieczności odkamieniania ekspresu. Ponadto kawa parzona jest

z wykorzystaniem wolnej od zanieczyszczeń wody. Po zainstalowaniu filtra AquaClean w ekspresie do kawy automatycznie zostaje wyłączone przypomnienie o konieczności odkamieniania.

#### Szybkie czyszczenie obiegu mleka



Wyjątkowa funkcja szybkiego czyszczenia karafki na mleko za jednym przyciskiem umożliwia dokładne opłukanie systemu spieniania mleka po każdym użyciu

#### 5 rodzajów kaw



Delektuj się ulubionymi napojami podczas wyjątkowych chwil. Bez względu na to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną, czarną kawę czy kawę na bazie mleka, z automatycznym ekspresem do kawy przygotujesz ją błyskawicznie i bez wysiłku!

### Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

#### Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji Rumunia

#### Informacje ogólne

Łatwe czyszczenie i konserwacja Zgodność z filtrem AquaClean  
 Typ karafki na mleko Podstawowa karafka na mleko  
 System spieniania Zintegrowana karafka na mleko  
 Mleka Szybkie czyszczenie obiegu mleka  
 Panel sterowania Podstawowy rodzaj wyświetlacza

#### Dane techniczne

Pojemność pojemnika na mleko 0,5 L  
 Pojemność pojemnika na odpadki 15 porcji  
 Częstotliwość 50 Hz  
 Maks. wysokość filiżanki 150 mm  
 Napięcie 230 V  
 Kolor i wykończenie Piano Black  
 Długość przewodu > 100 cm  
 Pojemnik na odpady Dostęp od frontu urządzenia  
 Zbiornik wody Dostęp od góry urządzenia  
 Waga produktu 7,2 kg  
 Wymiary produktu 221 x 340 x 430 mm  
 Pojemność pojemnika na ziarna kawy 250 g  
 Pojemność zbiornika wody 1,8 L

#### Możliwość personalizacji

Ustawienia mocy aromatu 5  
 Ustawienia młynka 5

#### Technologia Latte Perfetto



Każda przygotowana kawa zostanie zwieńczona jedwabistą warstwą mleka, która pieści kubki smakowe. Zintegrowana karafka dwukrotnie spienia mleko, a następnie aksamitna warstwa pianki o odpowiedniej temperaturze wpływa do filiżanki bez rozpryskiwania. Pojemnik można również wygodnie przechowywać w lodówce, co pozwala zachować optymalną higienę.

Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania	Nie
Profile użytkowników	1
Ustawienia temperatury	3
Ilość kawy i mleka	Regulowana

#### Różnorodność

Napoje	Espresso Gorąca woda Cappuccino Coffee - klasyczna czarna kawa Spienione mleko Latte macchiato Americano
Możliwość przygotowania kaw z kawy mielonej	Tak
Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej	Tak
Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej	Nie

#### Inne funkcje

Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania	Tak
Główny wyłącznik ON/OFF	Tak
Szybki bojler grzewczy	Tak
Wyjmowany blok zaparzający	Tak
Gusto Perfetto	Tak

Seria 5000

Wymiary opakowania

Wysokość 46,50 cm  
Szerokość 49,70 cm  
Głębokość 29,00 cm  
Waga netto 8,84 kg  
Waga brutto 10,20 kg  
EAN 08710103855163  
Liczba produktów w zestawie 1

Kraj pochodzenia RO  
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS) 851671

\* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filizanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.



Dane wkrótce ulegną zmianie  
2019, Maj 16  
Version: 12.0.1  
EAN: 08710103855163

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com](http://www.philips.com)