

PHILIPS

Напълно автоматични
машини за еспресо

Series 5000

5 напитки

Вградена кана за мляко

Неръждаема стомана

AquaClean



EP5365/10



По-лесно приготвяне на 5 вида кафе от свежи зърна Копринено капучино благодарение на каната за разпенване на мляко

Насладете се на кремобразни напитки от свежо мляко и пресни зърна като капучино и лате макиато с натискането на един бутон. За всички напитки включително еспресо, кафе и американо можете да изберете силата, температурата и обема.

Висококачествено кафе от свежи зърна

- 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
- Кафе с идеалната температура с нашия термоблок
- Запазете зърната свежи за по-дълго време благодарение на уплътнението за запечатване на аромата

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

- Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино
- Пухкава млечна пяна благодарение на системата за разпенване на мляко
- Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките
- Настройте и запишете вашия личен потребителски профил

Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба

- Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне
- До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean
- Чисти остатъците от мляко след всяко използване с функция за почистване на мляко


Акценти

100% керамични мелачки




Нашите мелачки са от 100% чиста керамика: изключително твърда и прецизна, за да можете да се насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко 20 000 чаши.

Термоблок




Термоблокът гарантира горещо кафе и капучино за вашето семейство винаги с идеална температура. Тайната е в корпуса от лек алуминий и неръждаема стомана, който бързо може да достигне до висока температура.

Запазва аромата на зърната кафе




Новото уплътнение Агота предпазва любимите ви зърна кафе и се грижи те да запазят своя оригинален аромат за по-дълго време, като същевременно намалява шума от мелачката.

Персонализирайте кафето си



Тази напълно автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите дължината, силата и температурата за всяка напитка. Бъдете свободни да откривате, експериментирате и измисляте всяка напитка!

Функция за запаметяване



Винаги получавате кафе, приготвено според личните ви предпочитания, благодарение на функцията ни за запаметяване, която ви позволява да регулирате и запаметите дължината на кафето и капучиното в чашата си. С тази функция, вашата машина знае точно как предпочитате вашето кафе и капучино.

Подвижен блок за приготвяне



Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван редовно. Подвижният блок за приготвяне ви позволява да го почиствате изцяло само чрез изплакване под течеща вода.

Филтър AquaClean



Нашата патентована иновация – филтърът за вода AquaClean – гарантира, че се възползвате максимално от вашата напълно автоматична кафемашина. Като сменят филтъра при известяване от машината, няма нужда да премахвате накип до 5000 чаши, като същевременно качеството на кафето ще е по-добро заради чистата и пречистена вода, с която е направено. След като AquaClean е монтиран на вашата кафемашина, алармата за известие за премахване на накип автоматично се деактивира.

Бързо почистване на каната за мляко



Тази уникална кана за бързо почистване с едно докосване ви позволява лесно да изплакнете изцяло системата за мляко след всяка употреба.

5 ароматни кафе напитки



Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!

Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Румъния

Общи спецификации

Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с филтър AquaClean

Тип кана: Основна кана

Млечно решение: Вградена кана за мляко, Бързо почистване на каната за мляко

Потребителски интерфейс: Основен дисплей

Технически данни

Капацитет на каната за мляко: 0,5 л

Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 150 мм

Напрежение: 230 V

Цвят и покритие: Неръждаема стомана

Дължина на кабела: >100 см

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Воден резервоар: Достъп от върха

Тегло на продукта: 7,2 кг

Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм

Вместимост за кафе на зърна:

250 гр

Обем на воден резервоар: 1,8 л

Персонализиране

Настройки на силата на аромата: 5

Настройки на мелчката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Потребителски профили: 1

Настройки за температурата:

3

Дължина на кафе и мляко: Регулируема

Разновидност

Напитки: Еспресо, Гореща вода, Капучино, Кафе,

Разпенено мляко, Латте макиато, Американо

Опция за мляно кафе

Двойна чаша

Двойна чаша мляко: Не

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне

Gusto perfetto

