

Baladeur CD-MP3



EXPANIUM

plus de 10 heures de musique sur un seul CD

- Lecture CD Audio et CD-MP3 (32 – 320 Kbps)
- Débit numérique variable
- Système électronique d'absorption de chocs (ESP) de 25 à 45 secondes
- Grand Afficheur LCD
- Autonomie de 10 heures
- Ecouteurs stéréo
- Adaptateur Secteur
- Compatible CD-R/CD-RW



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Baladeur CD-MP3



Informations produit

Amplificateur

- Puissance (écouters) : 2 x 5 mW RMS
- Convertisseur N/A 1-Bit
- Suramplification numérique des basses (Digital DBB)
- Rapport S / B (A) : > 80 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Lecteur CD

- Compatible CD-ROM, CD-R et CD-RW
- Possibilité de lecture de 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 et 320 Kbps par plage MP3
- Compatible Débit numérique variable par plage
- 32 plages programmables (Program)
- Fonction lecture aléatoire des plages, des albums ou du disque entier (Shuffle)
- Fonction répétition des plages, des albums ou du disque entier (Repeat)
- Touche de verrouillage des fonctions (Hold)
- Reprise de lecture (Resume)
- Saut de plage avant / arrière et recherche avant/arrière dans la plage
- Système de navigation pour recherche rapide d'un album ou d'une plage

Système électronique d'absorption de chocs (ESP)

- CD-MP3 : ESP de 45 secondes à 128 Kbps
- CD Audio : ESP de 25 secondes

Afficheur LCD

- Grand afficheur LCD indiquant des informations concernant la plage et le numéro de l'album, le temps écoulé, le DBB à 2 niveaux, les fonctions CD sélectionnées, l'ESP et l'usure des batteries

Connexions

- Sortie casque : 3,5 mm stéréo
- Alimentation : 4,0 mm, 4,5 V, centre '+'

Alimentations

- Piles : 2 x 1,5 V type AA / LR6 / UM3 cell
- Autonomie CD-MP3 : 10 heures (2 AA Alcalines)
- Autonomie CD Audio : 10 heures (2 AA Alcalines)
- Coupure automatique de l'alimentation en cas de non-utilisation de l'appareil

Généralités

- Revêtement spécial résistant aux hautes températures
- Quantité par carton : 3
- Dimensions - L x H x P
 - Produit : 130 x 138 x 28 mm
 - Produit emballé : 245 x 140 x 49 mm
 - Carton de 3 : 289 x 177 x 167 mm
- Poids :
 - Produit : 0,25 kg
 - Produit emballé : 0,76 g
 - Carton de 3 : 2,56 kg

Accessoires

- Ecouteurs stéréo
- Adaptateur secteur

Code EAN

- EXP 203/00 : 87 10101 38318 7

eXpanium

Avec la fonction lecture CD-MP3, vous pouvez écouter plus de 10 heures de musique (ou plus de 150 chansons) sur un seul CD

ESP 45 secondes

Le système électronique d'absorption de chocs (ESP) mémorise et restitue automatiquement 45 secondes de musique à 128 Kbps afin d'éviter des coupures de musique en cas de chocs.

Grand Afficheur LCD

Indications des informations concernant la plage et le numéro de l'album, le temps écoulé, le DBB à 2 niveaux, les fonctions CD sélectionnées, l'ESP et l'usure des batteries

Lecture MP3 (32 – 320 Kbps) et Débit numérique variable

Lecture 32 à 320 Kbps et débit numérique variable par plage MP3

Autonomie

Plus grande autonomie (10 heures) avec 2 piles type LR6 (AA)

Suramplification numérique des basses (Digital DBB) à 2 niveaux

Système de suramplification numérique des basses sans distorsion quel que soit le volume sonore

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - Juin 2001)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS