


## Draagbare CD Speler met 45 sec. ESP en MP3 afspeelmogelijkheid

- *Muziekvermogen 2 x 10 mW (MPO).*
- *Speelt audio cd's en CD-ROM's met MP3 tracks.*
- *CD-ROM's met MP3 tracks kunnen meer dan 10 uur muziek bevatten.*
- *Geschikt voor gebruik met CD-Recordable en CD-ReWritable CD's.*
- *Schokongevelig door 45 sec. ESP.*
- *10 Uur speeltijd op 2 alkaline batterijen.*
- *1-Bit D/A convertor.*
- *Digital Dynamic Bass Boost.*
- *Stereoweergave via 'in-ear' hoofdtelefoon.*
- *Multifunctioneel LCD display.*
- *Programmeerbare cd speler.*
- *Repeat en shuffle.*
- *Line-out aansluiting.*
- *Inclusief oortelefoon en netadapter.*



**TYPEBESCHRIJVING****Versterker.**

- Muziekvermogen 2 x 5 mW (RMS).
- Digital Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen. Regelbaar in twee stappen.
- Line-out, biedt de mogelijkheid om de speler aan te sluiten op een audiosysteem.

**CD speler.**

- ESP, Electronic Skip Protection, met automatische opslag van maximaal 45 sec. (snelheid 128 kbps) muziek. Dit voorkomt onderbrekingen van het geluid t.g.v. schokken.
- ESP met automatisch opslag van maximaal 25 sec. bij cd audio, CD-R en CD-RW.
- Speelt MP3 tracks af die zijn opgenomen met 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 160, 192, 224, 256 of 320 kbps en ondersteunt tevens MP3 tracks opgenomen met variabele bit rate.
- 1-Bit D/A convertor voor een zuivere geluidsreproductie. Geschikt voor het afspelen van zowel Digital Audio CD-Recordable als van Digital Audio CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 32 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.
- LCD display met track-info en status van DBB, ESP, CD functies en batterijen.
- De behuizing is bestand tegen zonlicht, bijvoorbeeld voor gebruik in de auto.

**Aansluitingen.**

- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack (line-out).
- Line-out, 3,5 mm jack.
- DC-in 4 mm, 4,5 V, midden '+'.

**Meegeleverde accessoires.**

- Stereo oortelefoon (in-ear).
- Netvoeding 4,5 V.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Versterker.**

Muziekvermogen : 2 x 10 mW (MPO)  
: 2 x 5 mW (RMS)

**CD speler.**

D/A convertor : 1 bit convertor  
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz  
Signaal/ruis verhouding (gewogen) : > 80 dB  
Kanaalscheiding (bij 1 kHz) : 94 dB  
Jengel : nihil (kwartssturing)

**Algemeen.**

Voeding batterij/accu : 3 V (2 x 1,5 V, Philips LR6/AA)  
Extern voeding : 4,5 V DC  
Gewicht : ca. 250 gram (excl. batterijen)  
Afmetingen (h x b x d) : 32 x 130 x 138 mm  
EAN code : 87 10101 3831 87