

Baladeur CD-MP3 et AAC

EXP 301

EXPANIUM

plus de 10 heures de musique sur un seul CD

- Lecture CD Audio, CD-MP3 (32 - 320 Kbps) et AAC
- Débit numérique variable
- Système électronique d'absorption de chocs (Magic ESP) de 45 à 100 secondes
- Autonomie de 20 heures
- Grand Afficheur LCD
- Compatible CD/CD-R/CD-RW
- Ecouteurs stéréo
- Clip Ceinture
- Adaptateur Secteur



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Baladeur CD-MP3 et AAC



Informations produit

Amplificateur

- Puissance (écouteurs) : 2 x 5 mW RMS
- Convertisseur N/A 1-Bit
- Suramplification numérique des basses (Digital DBB)
- Rapport S/B (A) : > 80 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Lecteur CD

- Compatible CD-ROM, CD-R et CD-RW
- Possibilité de lecture de 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 et 320 Kbps par plage MP3
- Compatible Débit numérique variable par plage
- 50 plages programmables (Program)
- Fonction lecture aléatoire des plages, des albums ou du disque entier (Shuffle)
- Fonction répétition des plages, des albums ou du disque entier (Repeat)
- Touche de verrouillage des fonctions (Hold)
- Reprise de lecture (Resume)
- Saut de plage avant / arrière et recherche avant/arrière dans la plage
- Système de navigation pour recherche rapide d'un album ou d'une plage

Système électronique d'absorption de chocs (ESP)

- CD-MP3 : ESP de 100 secondes à 128 Kbps
- CD Audio : ESP de 45 secondes

Afficheur LCD

- Grand afficheur LCD indiquant des informations concernant la plage et le numéro de l'album, le temps écoulé, le DBB à 2 niveaux, les fonctions CD sélectionnées, l'ESP et l'usure des batteries

Connexions

- Sortie casque : 3,5 mm stéréo
- Alimentation : 4,0 mm, 4,5 V, centre '+'

Alimentations

- Piles : 2 x 1,5 V type AA / LR6 / UM3 cell
- Autonomie CD-MP3 : 20 heures (2 AA Alcalines)
- Autonomie CD Audio : 20 heures (2 AA Alcalines)
- Coupure automatique de l'alimentation en cas de non-utilisation de l'appareil

Généralités

- Revêtement spécial résistant aux hautes températures
- Quantité par carton : 3
- Dimensions - L x H x P
 - Produit : 130 x 138 x 28 mm
 - Produit emballé : 256 x 145 x 54 mm
 - Carton de 3 : 256 x 172 x 156 mm
- Poids :
 - Produit : 0,26 kg
 - Produit emballé : 0,77 g
 - Carton de 3 : 2,58 kg

Accessoires

- Ecouteurs stéréo
- Clip Ceinture
- Adaptateur secteur

Code EAN

- EXP 301/00 : 87 10101 37693 6

eXpanium

Avec la fonction lecture CD-MP3, vous pouvez écouter plus de 10 heures de musique (ou plus de 150 chansons) sur un seul CD

Magic ESP

Le système électronique d'absorption de chocs (ESP) mémorise et restitue automatiquement 100 secondes de musique à 128 Kbps (plus de 200 secondes à 64 Kbps) afin d'éviter des coupures de musique en cas de chocs.

Autonomie

Plus grande autonomie (20 heures) avec 2 piles type LR6 (AA)

Grand Afficheur LCD

Indications des informations concernant la plage et le numéro de l'album, le temps écoulé, le DBB à 2 niveaux, les fonctions CD sélectionnées, l'ESP et l'usure des batteries

Compatible CD-RW

Capable de lire tous les CD Audio, y compris les CD enregistrables et les CD réinscriptibles.

Lecture MP3 (32- 320 Kbps) et Débit numérique variable

Lecture 32 à 320 Kbps et débit numérique variable par plage MP3

Suramplification numérique des basses (Digital DBB) à 2 niveaux

Système de suramplification numérique des basses sans distorsion quel que soit le volume sonore

50 plages programmables

Possibilité de programmation de vos 50 plages favorites pour lecture dans l'ordre de vos préférences

Fonction Shuffle

Possibilité de lecture des plages, des albums ou du disque entier dans un ordre aléatoire

Fonction Repeat

Possibilité de répétition d'une plage, d'un album, de la totalité du CD ou de votre programmation)

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - Juillet 2001)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS