



Philips Fidelio
Headphone dengan
mikrofon

Audio resolusi tinggi

On-ear
Bantalan busa memory mewah
Lipatan datar



F1

Bepergian dengan suara fidelitas tinggi - setiap saat

Philips Fidelio F1 yang ringan dan sangat ramping merupakan teman perjalanan yang sangat ideal. Kualitas suara, kenyamanan pintar, dan ketangguhannya tidak diragukan lagi, dirancang secara profesional untuk menghasilkan suara HD dan isolasi suara yang luar biasa, ke mana pun Anda pergi.

Suara jernih mendetail yang sungguh memukau

- Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk terasnya
- Driver HD 40 mm untuk suara autentik dan jernih
- Arsitektur close-back menjaga detail suara berada di dalam dan noise di luar
- Sistem bass reflex memberikan bass yang seimbang, dinamis, dan jelas
- Suara khas Fidelio yang detail dan sangat jernih

Ringan dan mudah dibawa bepergian

- Lipatan datar yang ramping, ringan, dan ringkas untuk perjalanan
- Bantalan busa memory mewah untuk pemakaian lama
- Aluminium dan kulit halus untuk tampilan dan kesan premium

Intuitif dan sangat mudah digunakan

- Kantong beledu imitasi yang trendi untuk penyimpanan mudah dan perlindungan
- Remote in-line untuk beralih dengan mudah antara musik dengan panggilan

PHILIPS
Fidelio

Headphone dengan mikrofon
Audio resolusi tinggi On-ear, Bantalan busa memory mewah, Lipatan datar

F1/00

Kelebihan Utama

Driver HD 40 mm




Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodmium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.

Suara khas Fidelio




Driver berkualitas tinggi dan berpresisi 40 mm plus arsitektur close-back akustik dan bass reflex system adalah semua komponen teknologi suara Fidelio yang teliti. Headphone Fidelio F1 memberikan bass kaya yang konsisten, jangkauan tengah natural dan tinggi yang jelas yang menciptakan suara khas Fidelio yang menakjubkan.

Sistem bass reflex



Closed-back akustik headphone dilengkapi dengan Bass Reflex System yang pada dasarnya terdiri dari cangkang telinga dengan ventilasi yang strategis. Ini akan mengatur tekanan udara di dalam dinding bagian dalam, memberikan diafragma dalam lingkungan yang dikontrol untuk respons akustik optimal. Bersama segel akustik akan menangkap detail suara alami yang diisolasi dan bass dinamis dan jernih akan diperoleh tanpa meninggalkan kejernihan suaranya.

Arsitektur close-back



Headphone Fidelio Anda dilengkapi dengan segel akustik yaitu kunci pita yang dirancang khusus dan terpasang dalam dinding dalam, yang akan mengeliminasi kebocoran suara yang tidak diperlukan dan menjaga detail suara di setiap menitnya. Anda tidak hanya mendapatkan tambahan bass yang luar biasa, tetapi juga kedalaman total dari detail


mengagumkan musik Anda tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Mikrofon in-line dengan remote



Headphone Fidelio F1 dilengkapi dengan mikrofon dan kontrol in-line sehingga Anda bisa dengan mudah beralih di antara musik dan panggilan. Selalu terhubung dengan orang yang penting – dan musik Anda.

Ringkas dan lipatan datar ringan



Desain ringkas, ringan, dan ramping dari headphone Fidelio F1 dapat dilipat mendatar untuk penyimpanan nyaman dan mudah – cocok untuk bepergian.

Spesifikasi

Suara

- Respons frekuensi: 7 - 40 000 Hz
- Impedansi: 16 Ohm
- Kepekaan: 107 dB
- Input daya maksimum: 150 mW
- Distorsi: THD < 0,1%
- Sistem akustik: Tertutup
- Diafragma: PET
- Tipe magnet: Neodymium
- Diameter speaker: 40 milimeter
- Jenis: Dinamis

Konektivitas

- Kompatibel dengan: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

- LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Konektor ekstra: Konektor ekstra diperlukan untuk model Nokia, Sony Ericsson, dan SAMSUNG yang lebih tua. Hubungi Tim layanan konsumen di www.support.philips.com untuk bantuan.
- Koneksi Kabel: satu sisi

Aksesori

- Kabel audio 3,5 mm
- Kabel audio: dengan mikrofon dan tombol jawab
- Kantung penyimpanan



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127
EAN: 69 25970 70060 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com