

FB201S

Actieve Sub-Woofers

- *De sub-woofer benadrukt de ultra lage tonen (30 tot 150 Hz) in een Multi Channel Home Cinema Surround Sound opstelling en geven zo een unieke realistische beleving van speciale effecten en overdonderende lage tonen.*
- *Past in iedere installatie.*
- *Aansturing door sub-woofer pre-out of luidspreker click-fit aansluitingen (doorlussysteem).*
- *Instelbare kantelfrequentie (60 - 150 Hz).*
- *Omschakelbare fase (normal/reverse).*
- *Vermogen van 50 W continu tot 100 W muziekpieken.*
- *Wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten.*
- *Wordt geleverd met 2 x 3 m luidsprekerkabel en 5 m cinch-cinch.*
- *Afmetingen (b x h x d): 235 x 310 x 450 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- De subwoofer wordt gebruikt voor het benadrukken van de laagste tonen in een Stereo of Multi channel omgeving.
- Soms is een audiosysteem voorzien van een aparte subwoofer pre-out (FR 752, FW 355, FW 375 P, FW 7xx serie en MX 900) dan volstaat de verbinding via een lange cinch-cinch kabel.
- In alle andere gevallen wordt het luidsprekersignaal van het apparaat naar de subwoofer geleid en van de subwoofer weer naar de luidsprekers.
- Om een reële benadrukking te krijgen is het aanbevolen alle geluidinstellingen zoals Incredible Surround, Dynamic Bass Boost en Digital Sound Control op neutraal respectievelijk uit te zetten.

PRODUCTINFORMATIE

Type	: bassreflex
Vermogen	
continu	: 50 watt
muziek	: 100 watt
Impedantie	: 6 ohm
Pre in gevoeligheid	: 300 mV via cinch
Regelbereik	: 60 Hz tot 150 Hz
Frequentiebereik	: 30 - 150 Hz
Luidsprekerdiameter	: 150 mm
Volume in/uit	: 24/32 liter
Gewicht	: ca 7,5 kg
Luidsprekeraansluiting	: click-fit in en out
Afneembaar front	: nee
Voeding	: 220 / 230 V
Uitvoering	: zilverkleurig

