

FB202W

Draadloze (FM) actieve sub-woofer

- *Draadloze muziektransmissie naar de sub-woofer middels betrouwbare FM technologie.*
- *De sub-woofer benadrukt de ultra-lage tonen (30 tot 150 Hz) in een Multi Channel Home Cinema Surround Sound opstelling en geven zo een unieke realistische beleving van speciale effecten en overdonderende lage tonen.*
- *Bijgeleverde FM zender aan te sluiten op een apparaat met sub-woofer pre-out (bijv. FR 752, MX 900, FW 7 serie of vele mini-systemen).*
- *Aansturing door zender of sub-woofer pre-out.*
- *Instelbare kantelfrequentie.*
- *Vermogen van 50 W continu tot 100 W muziekpieken.*
- *Wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten.*
- *Wordt geleverd inclusief zender.*
- *Afmetingen (b x h x d): 235 x 310 x 450 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- De sub-woofer wordt gebruikt voor het benadrukken van de laagste tonen in een stereo of multi-channel omgeving.
- Indien een audiosysteem is voorzien van een aparte sub-woofer pre-out (FR 752, mini FW 3xx serie, mini FW 7xx serie en MX 900) dan volstaat de verbinding naar de bijgeleverde zender.
- De sub-woofer kan worden aangestuurd middels een FM-gemoduleerd signaal gesuperponeerd op de 433 Mhz band.
- Het bereik voor surround en sub-woofer signalen is 10 meter en voor stereosignalen tot 100 meter.
- Interferentie wordt voorkomen door de keuze uit 7 kanalen, instelbaar op zender en ontvanger.
- De zender kan zowel surround als sub-woofer signalen uitzenden. Desgewenst kunnen ingangssignalen verzwakt worden (dit is nodig als de 'overload' LED rood oplicht).
- Het gemak van bewegingsvrijheid garandeert een goede plaatsing.
- Om een reële benadrukking te krijgen is het aanbevolen alle geluidsinstellingen zoals Incredible Surround, Dynamic Bass Boost en Digital Sound Control op neutraal respectievelijk uit te zetten.

PRODUCTINFORMATIE

Type	: bassreflex
Ingebouwde FM ontvanger	: 433,375 tot 434,500 MHz
Vermogen	
continu	: 50 watt
muziek	: 100 watt
Impedantie	: 6 ohm
Pre-in gevoeligheid	: 300 mV via cinch
Regelbereik	: 60 Hz tot 150 Hz
Frequentiebereik	: 30 - 150 Hz
Luidsprekerdiameter	: 150 mm
Volume in/uit	: 24/32 liter
Gewicht	: ca. 9 kg
Afneembaar front	: nee
Voeding	: 220/230V

