

FB 208W

KIT DOLBY SURROUND

FB 208W

- ▶ ENCEINTES SURROUND SANS FIL
- ▶ KIT COMPRENANT :
 - 2 ENCEINTES SURROUND SANS FIL
 - 1 ENCEINTE CENTRALE PASSIVE
 - 1 EMETTEUR RADIO FREQUENCE
- ▶ TRES FACILE A INSTALLER



Faisons toujours mieux.

Date d'introduction
JUILLET 1997



PHILIPS

ENCEINTES FB208W

(Centrale + 2 Surround sans fil)

Centrale :

Passive, 2 voies, close, blindée, antimagnétique,
câble fixe L = 2 m

Puissance continue : 25 W RMS

Puissance maxi : 50 W RMS

Sensibilité : 89 dB

Fréquence : 75-20000 Hz

Impédance : 6

Woofer : 2 x 10 cm

Tweeter : Polydom 3 cm

Dimensions : L 400 x H 152 x P 160 mm

Poids : 3,4 Kg

Surround :

Active, 1 voie, Bass Réflex, sans fil

Alimentation : Secteur 230V

Indicateur : lead vert = fonctionnement

lead rouge = veille

Système : radio fréquence

Modulation : modulation de fréquence (FM)

Fréquence : 433.375 / 434.5 Mhz (7 canaux)

Puissance continue : 16 W RMS

Puissance maxi : 34 W RMS

Sensibilité : 87dB

Fréquence : 100-15000 Hz

Impédance : 6

HP Large bande : 10 cm

Dimensions : L 174 x H 219 x P 209 mm

Poids unitaire : 3 Kg

Module émetteur :

Système : radio fréquence

Modulation : modulation de fréquence (FM)

Connexion : entrée 1 x Cinch (SUR)

Sensibilité : 3 positions

(A = max sensi, B = méd sensi, C = min sensi)

Alimentation : adaptateur AC/DC 14V

S/B avec signal : 95 dB

Fréquence : 433.375 / 434.5 Mhz (7 canaux)

Puissance émetteur : 10 m W

Portée : >100m

Dimensions : L 130 x H 206 x P 134 mm

Poids (sans alim) : 0,26Kg

GENERALITES

Dimensions emballage : LxHxP : 59,5X50,5X27,5 cm

Poids total : 14 Kg

Code EAN : 8710101332178

(dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit
d'en modifier les caractéristiques à tout moment)



PHILIPS