

FB208W

Dolby Pro-Logic Luidsprekerset met (FM) Draadloze Surround Boxen

- *Draadloze muziek transmissie naar de surround luidsprekers middels betrouwbare FM technologie.*
- *De set bestaat uit een passieve center luidspreker, aan te sluiten op iedere Pro Logic versterker of receiver, een FM zender, aan te sluiten op een apparaat met surround pre- out (b.v. FR752) en twee FM gestuurde surround luidsprekers met aparte netvoeding.*
- *Tweeweg magnetisch afgeschermd center luidspreker.*
- *Belastbaarheid continu/muziek 50/100 watt.*
- *Surround luidsprekers met een vermogen van 35 watt en zeer diffuse geluidsspreiding voor optimale weergave van subtiele surround effecten.*
- *Uitvoering in zwart met zwart frontdoek.*
- *Afmetingen b x h x d:
center: 400 x 150 x 160 mm.
surround: 170 x 220 x 220 mm.*



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

- Deze surround luidsprekerset bestaat uit een center luidspreker en twee FM gestuurde surround luidsprekers met 220 V voeding.
- De center luidspreker heeft twee 10 cm woofers en een dome tweeter voor de reproductie van natuurlijke stemmen en spectaculaire effecten.
- De center luidspreker is magnetisch afgeschermd voor plaatsing in de directe omgeving van een televisie.
- De surround luidsprekers worden aangestuurd middels een FM gemoduleerd signaal gesuperponeerd op de 433 mHz band. Het bereik voor surround en subwoofer signalen is 10 meter en voor stereo-signalen tot 100 meter. Interferentie wordt voorkomen door de keuze uit 7 kanalen, instelbaar op zender en ontvanger.
- De zender kan zowel surround als subwoofer signalen uitzenden. Desgewenst kunnen ingangssignalen verzwakt worden.
- De surround luidsprekers bestaan uit een FM ontvanger, met 220 V gevoede versterker en twee full range drivers.
- Het gemak van bewegingsvrijheid garandeert een goede plaatsing. Hierdoor ontstaat het voor surround essentiële diffuse geluidsbeeld dat uit alle richtingen lijkt te komen en daardoor de sensatie geeft van zich midden in de actie te bevinden.

PRODUCTINFORMATIE

Center luidspreker

Type	: 2 weg gesloten
Frequentiebereik	: 100 - 20.000 Hz
Belastbaarheid	
continu	: 50 watt
muziek	: 100 watt
Sound Pressure Level (1 watt/1 meter)	: 89 dB
Impedantie	: 6 ohm
Luidsprekerdiameter	
woofer	: 2 x 100 mm
tweeter	: 30 mm polydome
Volume in/uit	: 6,5/9 liter
Gewicht	: ca 3,2 kg
Afneembaar front	: nee
Luidsprekeraansluiting	: vast snoer 2,5 m.

Surround luidsprekers

Ingeboude FM ontvanger	: 433,375 tot 434,500 MHz
Frequentiebereik	: 100 - 15.000 Hz
Vermogen	
continu	: 20 watt
muziek	: 35 watt
Sound Pressure Level (1 watt/1 meter)	: 87 dB
Materiaal	: zwart
Luidsprekerdiameter	: full range
Gewicht	: 2 kg
Afneembaar front	: nee
Voeding	: 220/230 V

