



## HOME CINEMA SURROUND SOUND SPEAKER SYSTEM

<b>Specification</b> <b>Surround Speakers</b> System ..... 2-way satellite Impedance ..... 8 Ω Speaker drivers ..... 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensions (w x h x d) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Weight ..... 0.45 kg <b>Centre Speaker</b> System ..... 2-way shielded Impedance ..... 8 Ω Speaker drivers ..... 2 x 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensions (w x h x d) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Weight ..... 0.92 kg	<b>Caractéristiques techniques</b> <b>Enceintes surround</b> Système ..... satellite 2 voies Impédance ..... 8 Ω Haut-parleurs ..... 3" des graves, 18mm CD dome des aiguës Dimensions (l x h x p) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Poids ..... 0,45 kg <b>Enceinte centrale</b> Système ..... blindé 2 voies Impédance ..... 8 Ω Haut-parleurs ..... 2 x 3" des graves, 18mm CD dome des aiguës Dimensions (l x h x p) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Poids ..... 0,92 kg	<b>Especificaciones</b> <b>Altavoces Surround (sonido envolvente)</b> Sistema ..... Satélite bidireccional Impedancia ..... 8 Ω Controladores de altavoz ..... 3" tonos bajos, 18mm CD dome tonos altos Dimensiones (anch x alt x prof) 94x155x88(mm) Peso ..... 0,45 kg <b>Altavoz central</b> Sistema ..... Blindado bidireccional Impedancia ..... 8 Ω Controladores de altavoz ..... 2 x 3" tonos bajos, 18mm CD dome tonos altos Dimensiones (anch x alt x prof) 250x94x88(mm) Peso ..... 0,92 kg
<b>Technische Daten</b> <b>Surround-Lautsprecher</b> System ..... 2-Wege satellite Impedanz ..... 8 Ω Lautsprecher-Treiber ..... 3" tieftöner, 18mm CD dome hoctöner Abmessungen (B x H x T) . 94 x 155 x 88 (mm) Gewicht ..... 0,45 kg <b>Mittellautsprecher</b> System ..... 2-Wege abgeschirmt Impedanz ..... 8 Ω Lautsprecher-Treiber ..... 2 x 3" tieftöner, 18mm CD dome hoctöner Abmessungen (B x H x T) . 250 x 94 x 88 (mm) Gewicht ..... 0,92 kg	<b>Technische gegevens</b> <b>Surround-luidsprekers</b> Systeem ..... 2-weg satelliet Impedantie ..... 8 Ω Luidsprekers ..... 3" lage tonen, 18mm CD dome hoge tonen Afmetingen (b x h x d) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Gewicht ..... 0,45 kg <b>Middenluidspreker</b> Systeem ..... 2-weg afgeschermd Impedantie ..... 8 Ω Luidsprekers ..... 2 x 3" lage tonen, 18mm CD dome hoge tonen Afmetingen (b x h x d) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Gewicht ..... 0,92 kg	<b>Specifiche</b> <b>Altoparlanti surround</b> Sistema ..... 2-vie, satellite Impedenza ..... 8 Ω Driver altoparlanti ..... 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensioni (l x a x p) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Peso ..... 0,45 kg <b>Altoparlante centrale</b> Sistema ..... a 2 vie schermate Impedenza ..... 8 Ω Driver altoparlanti ..... 2 x 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensioni (l x a x p) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Peso ..... 0,92 kg
<b>Specifikationer</b> <b>Surroundhøgtalare</b> System ..... 2-vägs satellit Impedans ..... 8 Ω Høgtalardriver ..... 3" basregister, 18mm CD dome diskant Dimensioner (b x h x d) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Vikt ..... 0,45 kg <b>Centerhøgtalare</b> System ..... 2-vägs skärmat Impedans ..... 8 Ω Høgtalardriver ..... 2 x 3" basregister, 18mm CD dome diskant Dimensioner (b x h x d) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Vikt ..... 0,92 kg	<b>Specifikationer</b> <b>Surround-højtalere</b> System ..... 2-vejs satellit Impedans ..... 8 Ω Højtaler-driver ..... 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensioner (b x h x d) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Vægt ..... 0,45 kg <b>Midterhøjtaler</b> System ..... skærmet 2-vejs Impedans ..... 8 Ω Højtaler-driver ..... 2 x 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensioner (b x h x d) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Vægt ..... 0,92 kg	<b>Tekniset tiedot</b> <b>Surround-kaiuttimet</b> Järjestelmä ..... 2-tie satelliitti Impedanssi ..... 8 Ω Kaiutinelementit ..... 3" basso 18mm CD dome diskanti Mitat (l x k x s) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Paino ..... 0,45 kg <b>Keskikaiutin</b> Järjestelmä ..... 2-tie suojattu Impedanssi ..... 8 Ω Kaiutinelementit ..... 2 x 3" basso 18mm CD dome diskanti Mitat (l x k x s) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Paino ..... 0,92 kg
<b>Especificações</b> <b>Colunas "surround"</b> Sistema ..... Satélite de 2 vias Impedância ..... 8 Ω Driver de Colunas ..... 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensões (l x a x e) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Peso ..... 0,45 kg <b>Coluna Central</b> Sistema ..... 2 vias blindadas Impedância ..... 8 Ω Driver de Colunas ..... 2 x 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Dimensões (l x a x e) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Peso ..... 0,92 kg	<b>Προδιαγραφές</b> <b>Περιφερειακά ηχεία</b> Σύστημα ..... Δορυφόρος 2 δρόμων Σύνθετη αντίσταση ..... 8 Ω Μεγάφωνα ..... 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Διαστάσεις (π x υ x β) ..... 94 x 155 x 88 (mm) Βάρος ..... 0,45 λη <b>Κεντρικό ηχείο</b> Σύστημα ..... 2 δρόμων, με θωράκιση Σύνθετη αντίσταση ..... 8 Ω Μεγάφωνα ..... 2 x 3" woofer, 18mm CD dome tweeter Διαστάσεις (π x υ x β) ..... 250 x 94 x 88 (mm) Βάρος ..... 0,92 λη	<b>Dane techniczne</b> <b>Głośniki surround</b> System ..... 2-drożne, satelitarne Impedancja ..... 8 Ω Wbudowane głośniki ..... 3" niskotonowy, 18mm CD dome wysokotonowy Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 94 x 155 x 88 (mm) Waga ..... 0,45 kg <b>Głośnik środkowy</b> System ..... 2-drożny, ekranowany Impedancja ..... 8 Ω Wbudowane głośniki ..... 2 x 3" niskotonowy, 18mm CD dome wysokotonowy Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 250 x 94 x 88 (mm) Waga ..... 0,92 kg






Let's make things better.




PHILIPS

contents :



1



2

