

PHILIPS

无尘袋吸尘器

EasyPro Expert

1600 瓦

EPA 10 滤网

1.5升

遥控器

FC5988/81



性能全面。强力吸尘。

采用第六代飓风离尘技术和 TriActive 吸嘴

飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。

非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- 1600 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- TriActive Z 硬地板吸嘴有效去除灰尘和碎屑
- 强劲强力吸嘴，确保地毯上无宠物毛发

省力清洁

- ErgoGrip 遥控器，提供即时轻松的控制体验
- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生
- 手柄集成式毛刷，操控方便
- 缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄空间

关爱您和您的家庭

- 柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验
- 大尺寸橡胶轮，有效地保护您的地板

产品亮点

第六代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1)得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2)弧形通气道使空气加速上升空气旋室。3)在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

1600 瓦马达



1600 瓦马达，可产生高达 360 瓦的吸力，性能出众。

TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

TriActive Z 硬地板吸嘴



全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。卓越的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可出色清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果卓越出色。

卓越强力吸嘴

卓越强力吸嘴，有效去除地毯上的宠物毛发。

ErgoGrip 遥控器



ErgoGrip 遥控器，让您可以在狭窄空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，指尖操控，轻松增减动力或关闭吸尘器。为您提供即时轻松的控制体验。

附加手柄

附加手柄，易于搬运

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

集成式毛刷



可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

缝隙吸嘴和小号吸嘴

缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

柔和噪音

得益于专门设计的结构和所用的材料，吸尘器产生的噪音变得非常柔和，可为您提供愉悦的清洁体验。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒，并与旋风气流结合使用，这可以防止滤网快速堵塞，带给您卓越持久的过滤效果。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1600 瓦
声压级: 82 分贝
吸力 (最大): 360 瓦

可用性

操作半径: 7.6 米
手柄: 顶部和正面
电线长度: 5 米
吸管类型: 2 节金属伸缩管

滚轮类型: 橡胶
管联接: 活动锁
吸力控制: 遥控器

设计

颜色: 软青铜

过滤

尘量: 1.5 升
排风滤网: EPA 10 滤网
过滤系统: 旋风

吸尘嘴和附件

附加吸尘嘴: TriActiveZ 吸嘴, 卓越强力吸嘴
额外附件: 遥控器
标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

