

PHILIPS

Rankinis dulkių
siurblys

MiniVac

12 V automobilinis

Be maišelio, cikloninis

5 priedai ir laikymo krepšelis

Automobiliui (su laido kištuku)



FC6141/01



Automobiliniai dulkių siurbLIAI

Cikloninė oro srovė be maišelių ir aerodinaminio dizaino antgalis

Išvalykite automobilį dar švaresniau naudodami galingą „Philips MiniVac“ 12 V minisiurbliją. Cikloninė oro srovė ir 2 lygių filtravimo sistema garantuoja ilgą veikimą, o aerodinaminio dizaino antgalis užtikrina, kad dulės būtų surinktos dar geriau.

Nepriekaištingas valymas

- Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulės

Optimalus filtravimas

- 2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

Užtikrinta didelė galia

- Tinkamas naudoti su 12 V automobilio laido kištuku

Puikiai tinka automobiliui valyti


- Automobilinis kištukas – neribota veikimo trukmė
- Laikymo krepšelis, kad galėtumėte siurbliją laikyti automobilyje
- Platus priedų pasirinkimas įvairioms paskirtims

Paprasta naudoti

- Už kilpinės rankenos patogų paimti

Ypatybės

2-ų lygių ciklon. oro srovė be maišelių



Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaiį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.

Aerodinaminio dizaino antgalis



Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų optimalų net smulkiausių dulkių dalelių surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Išvalykite visas sritis savo automobilyje



„Philips MiniVac Car“ rankinis dulkių siurblys puikiai tinka automobiliui valyti, nes turi automobilio kištuką, kad galėtumėte išsiurbti sunkiausiai pasiekiamas vietas ir jums nereiktų papildomai įkrauti dulkių siurblio. Todėl siurblyj galite naudoti bet kada!

Patogu paimti



„Philips“ dulkių minisiurblys turi kilpinę rankeną, už kurios patogiu paimti. Minisiurblyj galite laikyti kaip tik norite. Minkšta guminė rankenos danga yra švelni, dėl to galėsite tvirtai ją suimti.

Rankinė



Naudodami laikymo krepšelį galėsite laikyti visus priedus ir automobilio kištuką vienoje vietoje ir būsite tikri, kad turite viską, ko jums reikia, kad galėtumėte išvalyti automobilį bet kada!

Platus priedų pasirinkimas



„Philips MiniVac“ turi daug įvairių priedų, kad galėtumėte itin lengvai valyti savo automobilį. Komplekte yra mažas ir didelis šepetėliai, mažas ir didelis antgaliai bei ilgas žarnos tipo vamzdis; šis komplektas puikiai tinka net sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Jis puikiai tinka namams ir automobiliui valyti!

Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Sodri juoda su sidabro spalvos akcentais

Dizaino savybės: Pamatoma dulkių kamera

„Performance“

Triukšmo lygis (Lc IEC): 81 dB

Oro srovė (maks.): 840 l/min

Įeinanti energija (maks.): 120 W

Siurbimo galia (maks.): 22 W

Siurbimas (maks.): 4,2 kPa

Filtravimas

Filtravimo sistema: Dviejų lygių cikloninis veikimas

Dulkių tūris: 0,5 l

Naudojimo trukmė

Specialios funkcijos: Įkrovos indikatorius, Minkšta rankena

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis, Šepetėlis, Didelis šepetėlis, Ilgas siauras įrankis

Kiti priedai: Lanksti žarna, Automobilio kištukas, Rankinė

