

PHILIPS

Ručni usisavač

MiniVac

Baterija od 4,8 V

Bez vrećice, ciklonski sustav

Uski nastavak, četka, guma za tekućinu

Vlažno i suho

FC6142/01



Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Sustav za vlažno i suho čišćenje te aerodinamična usisna cijev

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač MiniVac Wet&Dry od 4,8 V tvrtke Philips. Zahvaljujući sustavu za vlažno i suho čišćenje omogućuje vam lako uklanjanje prolivenih tekućina i suhe prljavštine. Aerodinamični dizajn usisne četke osigurava superiorno usisavanje prašine.

Velika je snaga zajamčena

- Snažne NiMH baterije od 4,8 V

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Jednostavna uporaba

- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Usisna cijev može se skinuti u jednom koraku kako bi se lako ispraznila

Uvijek pri ruci

- Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Istaknute znač.

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)



Philips Mini Vac možete spremiti na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamična usisna četka

Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ugodna drška



Philips Mini Vac ima kružnu dršku koja osigurava optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako god želite. Meka gumena obloga nježna je na dodir i omogućuje čvrsto držanje usisavača.

Snažne NiMH baterije od 4,8 V



Snažne NiMH baterije od 4,8 V

Usisna cijev može se skinuti u 1 koraku

Usisavač Philips MiniVac lako se i brzo prazni te higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu cijev koja se odvaja u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Plava

Značajke dizajna: Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Bazaarvoice_DA_HC_Sticks

MiniVac: Wet_and_dry

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 0,5 l

Sustav filtera: Sustav za vlažno i suho čišćenje

Usisne cijevi i nastavci

Dotadna oprema u kompletu: Baza za punjenje

Odlične radne značajke

Napon baterije: 4,8 V

Vrijeme punjenja: 16-18 sat(i)

Ulazna snaga (maks.): 56 W

Vrijeme rada: 9 minuta(e)

Usisna snaga (maks.): 9 W

Usisavač (maks.): 2,9 kPa

Protok zraka (maks.): 530 l/s

Razina snage zvuka: 76 dB

Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 508 x 335 x 490 mm

Masa proizvoda: 1,4 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 460 x 160 x 160 mm

