

PHILIPS

手持式吸尘器 / 家用
小型吸尘器

MiniVac

4.8 伏电池

无尘袋旋风

缝隙、毛刷吸嘴、橡皮刷

干湿两用

FC6142



强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果 干湿两用系统及采用空气动力学设计的吸嘴

强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您更好的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。

高功率保证高效清洁

- 强劲的 4.8 伏镍氢电池

卓越的清洁效果

- 空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

理想过滤

- 双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

易于使用

- 环形握把确保最佳握持

轻松顺手

- 纤巧充电底座（挂壁式和台式）

产品亮点

纤巧充电底座（挂壁式和台式）

您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电底座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。

双重无尘袋旋风

无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

空气动力学吸嘴设计

飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保最佳吸尘效果（即使最微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁最难触及的区域

舒适的把手

飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证最适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

强劲的 4.8 伏镍氢电池

强劲的 4.8 伏镍氢电池

规格

设计

颜色: 蓝色

设计功能: 半透明集尘箱

过滤

尘量: 0.5 升

过滤系统: 干湿两用系统

吸尘嘴和附件

包含附件: 充电座

性能

电池电压: 4.8 伏

充电时间: 16-18 小时

输入功率 (最大): 56 瓦

运行时间: 9 分钟

吸力 (最大): 9 瓦

真空 (最大): 2.9 千帕

气流 (最大): 530 升/秒

声压级: 76 分贝

重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 508 x 335 x 490 毫米

产品重量: 1.4 千克

产品尺寸 (长x宽x高): 460 x 160 x 160 毫米

