

PHILIPS

Aspirador de pó portátil

MiniVac

Bateria de 7.2 V

Ciclônico sem saco coletor

Bocal e escova

FC6144/01



Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

Bocal aerodinâmico e fluxo de ar ciclônico sem coletor

Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac 7,2 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtragem em dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.

Alta potência garantida

- Baterias potentes de 7,2 V NiMH

Resultados surpreendentes

- Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

Filtragem excelente

- Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fácil de usar

- Alça circular garante perfeito manuseio
- Bocal removível fácil de esvaziar

Sempre à mão

- Carregador pequeno para parede e mesa

Destaques

Bocal removível com um único movimento



O aspirador de pó Philips MiniVac é fácil e rápido de esvaziar e higiênico para limpar. Ele tem um bocal que se solta facilmente com um único movimento. Dessa forma, você pode esvaziar o miniaspirador de pó sem tocar na sujeira.

Carregador pequeno para parede e mesa



Você pode guardar o miniaspirador de pó da Philips em um conveniente carregador, preso a uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o miniaspirador de pó, com sua bateria potente recarregável, estará sempre pronto para ser usado.

Ciclônico sem saco coletor com dois estágios



O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó Philips mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro

filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Bocal aerodinâmico



O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.

Alça confortável



O miniaspirador de pó Philips tem uma alça circular que oferece a pegada ideal. Você pode segurar o miniaspirador do jeito que quiser. O revestimento em borracha macia é suave e permite que você segure com a firmeza necessária.

Baterias potentes de 7,2 V NiMH



Baterias potentes de 7,2 V NiMH

Especificações

Design

Cor: Vermelho-escuro

Características de design: Câmara de poeira transparente

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 0,5 E

Sistema de filtragem: Ação em ciclo de dois estágios

Bocais e acessórios

Outros acessórios: Carregador

Desempenho

Fluxo de ar (máx.): 840 l/min

Tensão da bateria: 7,2 volt

Tempo de carregamento: 16-18 hora(s)

Potência de entrada (máx.): 87 W

Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB

Tempo de funcionamento: 9 minuto(s)

Poder de sucção (máx.): 17 W

Vácuo (máx.): 3,9 kPa

Utilização

Recursos especiais: Indicador de carregamento, Alça macia

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (C x L x A): 508 x 335 x 490 mm

Aparelhos por caixa A: 6

Dimensões da embalagem (C x L x A): 460 x 160 x 160 mm

Peso do produto: 1,5 kg

