

# PHILIPS

## Handstaubsauger

### MiniVac

12-V-Akku

Zyklonisch ohne Beutel

5 Zubehörteile und  
Aufbewahrungsbeutel

Für Heim und Auto (mit  
Autoadapter)



FC6149/01



## Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips Akkusauger 12 V für Haus und Auto. Der Zwei-Stufen-Zentrifugal-Luftstrom ohne Beutel garantiert lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

#### Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

#### Optimale Filterung

- 2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

#### Garantiert leistungsstark

- Leistungsstarke 12-V-NiMH-Akkus für dauerhafte Leistung

#### Ideal für die Reinigung Ihres Autos

- Große Auswahl an Zubehör für alle Zwecke
- Autostecker für unbegrenzte Laufzeit
- Aufbewahrungstasche zur Aufbewahrung in Ihrem Auto

#### Einfache Bedienung

- Runder Griff für optimale Handhabung
- Ladestation mit Zubehörhalter

# Besonderheiten

## Design mit aerodynamischer Düse



Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

## 2-stufig, ohne Beutel, zyklonisch



Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filterssystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

## Leistungsstarke 12-V-NiMH-Akkus



Die leistungsfähigen, lange haltbaren Nickel-Metalhydrid-Akkus\* (NiMH) des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt.

Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.

## Ladestation



Sie können den Philips MiniVac bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der MiniVac mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.

## Reinigen Sie alle Bereiche Ihres Autos



Der Philips MiniVac Car ist ideal zum Reinigen Ihres Autos geeignet, da er mit einem Autostecker ausgestattet ist und selbst die schwierigsten Bereiche Ihres Autos erreichen kann. Durch die Autostecker-Funktion ist er immer einsatzbereit!

## Praktischer Griff



Der Philips MiniVac verfügt über einen gebogenen Griff, der für optimalen Halt sorgt. Sie können den MiniVac ganz nach Belieben greifen.

## Große Auswahl an Zubehör



Der Philips MiniVac wird mit einer großen Auswahl an Zubehör geliefert, die das Reinigen Ihres Zuhauses und Autos zum Kinderspiel machen. Er beinhaltet einen kleinen und großen Bürstenaufsatz, eine kleine und große Fugendüse und ein langes Schlauchrohr. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen bequem reinigen. Alles in allem ist er eine ideale Lösung zum Reinigen Ihres Zuhauses und Autos!

## Aufbewahrungstasche



Die Aufbewahrungstasche ermöglicht Ihnen, alle Zubehörteile und den Ladeadapter an einem Ort aufzubewahren, damit Sie jederzeit alles, was Sie zum Reinigen Ihres Autos benötigen, zur Hand haben!

# Daten

## Design

**Farbe:** Tiefschwarz mit orangefarbenen Akzenten

**Designigenschaften:** Transparente Staubkammer

## Leistung

**Laufzeit:** 11 Minute(n)

**Geräuschpegel (Lc IEC):** 81 dB

**Luftwirbel (max.):** 840 l/min

**Aufnahmeleistung (max.):** 120 W

**Saugleistung (max.):** 22 W

**Saugkraft (max.):** 4,2 kPa

**Akkuspannung:** 12 V

**Ladezeit:** 16 bis 18 Stunde(n)

## Filterung

**Filtersystem:** 2-StufenZyklon-System

**Staubaufnahmekapazität:** 0,5 l

## Verwendbarkeit

**Spezialfunktionen:** Ladekontrollanzeige, Soft-Touch-Griff

## Düsen und Zubehör

**Weiteres Zubehör:** Ladestation

