

PHILIPS

Aspirateur à main

MiniVac

Batterie 12 V

Sans sac, cyclonique

5 accessoires et sac de rangement

Maison, auto (avec prise allume-cigare)



FC6149/01



Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 12 V spécial maison et voiture. Son système sans sac à flux d'air cyclonique 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

Excellent nettoyage

- Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

Filtration optimale

- Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration à 2 niveaux pr une filtration optimale

Forte puissance garantie

- Puissantes batteries NiMH 12 V, pour une autonomie prolongée

Idéal pour nettoyer votre voiture

- Large gamme d'accessoires pour tous les besoins
- Prise allume-cigare, fonctionnement ininterrompu
- Le sac de rangement pour la voiture

Facile à utiliser

- Poignée recourbée : prise optimale
- Socle de recharge avec porte-accessoires

Points forts

Brosse aérodynamique



La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

Cyclonique, sans sac, filtration 2 niveaux



Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Puissantes batteries NiMH 12 V



Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMH)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire,

phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

Socle de charge



Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l'emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Nettoyez toutes les zones de votre voiture



L'aspirateur à main pour voiture Philips est idéal pour nettoyer votre voiture, car il est équipé d'un adaptateur allume-cigare lui permettant d'atteindre les zones les plus difficiles de votre voiture sans qu'il soit nécessaire de le charger. Il est donc toujours prêt à l'emploi !

Manche ergonomique



L'aspirateur à main Philips dispose d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.

Large gamme d'accessoires



L'aspirateur à main Philips est fourni avec une large gamme d'accessoires afin de nettoyer votre maison ou votre voiture avec le moins d'efforts possible. Il est équipé d'une petite et d'une grande brosse, d'un petit et d'un grand suceur plat, ainsi que d'un long tuyau. Idéal pour nettoyer même les endroits difficiles à atteindre. La combinaison idéale pour nettoyer votre maison ou votre voiture !

Sac de rangement



Le sac de rangement vous permet de garder tous les accessoires et l'adaptateur allume-cigare au même endroit, afin d'avoir toujours sous la main ce qu'il vous faut pour nettoyer votre voiture !

Caractéristiques

Design

Couleur: Noir intense avec touches orange
Spécificités: Réservoir à poussière translucide

Bazaarvoice_DA_HC_Sticks

MiniVac: Home_Car_high_end

Performance

Autonomie: 11 minute(s)
Niveau sonore (Lc IEC): 81 dB
Débit d'air (max): 840 l/min

Puissance électrique (max.): 120 W
Puissance d'aspiration (max.): 22 W
Aspiration (max): 4,2 kPa
Tension de la pile: 12 volt
Temps de charge: 16-18 heure(s)

Filtration

Système de filtration: Action cyclonique à deux niveaux
Capacité de poussière: 0,5 l

Utilisation

Fonctions spéciales: Voyant de charge, Poignée douce

Brosses et accessoires

Autres accessoires: Base de charge

