

PHILIPS

Håndstøvsuger

MiniVac

3,6 V

Hvit

To tilbehør



FC6150/01



Fjerner synlig støv og smuss. 2-trinns filtreringsteknologi for enkel rengjøring

Philips' håndstøvsuger sørger for rask og enkel rengjøring hver dag. Den leveres med oppladbare batterier for maksimal mobilitet, og med det medfølgende tilbehøret kan du støvsuge ømfintlige overflater og komme til i de trangeste hjørnene.

Optimal ytelse uten strømledning

- To-trinns filtreringssystem for optimale rengjøringsresultater
- Trådløs drift gir deg 100 % mobilitet
- NiMH-batteri til daglig strømbruk

Lett og enkel å bruke


- Støvbeholder som er enkel å tømme
- Lav vekt for maksimal komfort
- Håndtak med ergonomisk utforming for et godt grep

Alltid klar til bruk

- Støvkammer for flere rengjøringsomganger
- Fuge- og børstemunnstykkene gir deg muligheten til å rengjøre overalt

Høydepunkter

To-trinns filtreringssystem



To-trinns filtreringssystem sikrer at når skitten først er inne, så slipper den ikke ut igjen. Det første filteret blokkerer det meste av skitten, mens det andre filteret fanger de finere støvpartiklene.

Batteristrøm som varer



NiMH-batteriene i håndstøvsugeren gir garantert god batterikapasitet over tid, sammenlignet med andre batterityper som kan få minneeffekt.

Trådløs frihet



Takket være de oppladbare batteriene kan du rengjøre overalt uten å måtte være tilkoblet et strømnett.

Støvbeholder som er enkel å ta av



Siden støvbeholderen er enkel å ta av, kan du tømme den for skitt og støv på en rask, enkel og hygienisk måte.

Håndtak med ergonomisk utforming



Håndstøvsugeren fra Philips har et bøyd håndtak som gir et godt grep for maksimal komfort under bruk.

Fuge- og børstemunnstykker



Med fuge- og børstemunnstykkene kan du rengjøre overalt. Det myke børstehodet er skånsomt mot ømfintlige overflater, og med fugemunnstykket kan du rengjøre selv på steder der det er vanskelig å komme til.

Avansert støvkammer

Det avanserte støvkammeret er så stort at du kan rengjøre flere ganger før du må tømme det.

Lett

Lav vekt for maksimal komfort og minst mulig anstrengelser under rengjøringen.

Spesifikasjoner

Ytelse

Batterispenning: 3,6 V

Ladetid: 16-18 time(r)

Kjøretid: 9-10 minutt(er)

Utforming

Farge: Hvit

Filtrering

Støvkapasitet: 0,5 L

Filtersystem: 2-trinns virvlende funksjon

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Børste,

Fugemunnstykke

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

444 x 133 x 109 millimeter

Vekt, produkt: < 1 kg

