

# PHILIPS

## 스틱형 무선진공청소기

### DailyDuo

무선 투인원(2-in-1): 스틱형 및 핸디형 겸용

싸이클론 방식

16.8V 배터리

2단계 HEPA 필터

FC6161/03



## 매일 최고의 청소 성능

### 오래 지속되는 흡입력을 갖춘 무선 투인원(2-in-1)

필립스 데일리 듀오(DailyDuo) 무선 진공청소기로 매일 상쾌한 기분을 느껴보세요. 선이 없어 매우 편리하며, 분리되는 핸디형 청소기를 이용해 바닥은 물론 가구까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 이제 매일 빠르게 청소를 끝낼 수 있습니다!

#### 탁월한 청소 성능

- 뛰어난 흡입력을 보장하는 강력한 16.8V 배터리

#### 최적의 필터링 시스템

- 최적의 필터링을 위한 2단계 백리스 싸이클론 방식
- 필터의 긴 수명을 위한 싸이클론 HEPA 필터 시스템

#### 다기능 투인원(2-in-1)

- 투인원(2-in-1) 기능으로 바닥 및 가구 청소 가능
- 핸디형 청소기의 간편한 분리를 위한 QuickDraw 분리 시스템
- 효율적인 에너지 사용을 위한 자동 전원 차단 충전 시스템

#### 어디든지 편리하게 세워서 보관 가능

- 어디서나 편리하게 거치대 없이 세워서 보관 가능

#### 어디든지 청소 가능

- 어디든지 청소 가능한 무선 작동



asimpleswitch.com

# 주요 제품

## 강력한 16.8V 배터리



뛰어난 흡입력을 보장하는 강력한 16.8V 배터리

## 2단계 백리스 싸이클론



필립스 백리스 싸이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 두 번째 필터가 그보다 작은 먼지 미립자를 잡아줍니다.

## 싸이클론 HEPA 필터 시스템




주름 잡힌 HEPA 필터는 필터 표면이 크고 성능이 뛰어납니다. 싸이클론 방식과 결합된 이 필터는 막힘을 방지하고 더 우수한 성능과 긴 수명을 제공합니다.

## 투인원(2-in-1) 기능




투인원(2-in-1) 기능으로 스틱형과 핸디형 진공 청소기가 하나로 통합되어, 바닥은 물론 가구까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다.

## QuickDraw 분리 시스템



QuickDraw 분리 시스템으로 한 손으로 쉽게 스틱 또는 핸디형으로 전환할 수 있습니다.

## 자동 전원 차단 충전 시스템



배터리가 완전히 충전되면 자동 전원 차단 충전 시스템이 자동으로 전원을 차단하므로, 시스템이 에너지를 낭비하지 않습니다.

## 거치대 없이 세워서 보관 가능



스틱은 핸디형 청소기를 부착 또는 제거한 상태로 똑바로 세워 편리하게 보관할 수 있습니다. 따라서 청소 중이라도 어디든 세워둘 수 있습니다.



### iF / Product design award 2011

iF product design award는 가장 권위 있는 상으로, 디자인 업계뿐 아니라 다른 업계에서도 그 중요성을 인정받고 있습니다. 디자이너 및 사업가를 포함하여 국제적으로 인정받는 20명 이상의 배심원들이 비판적인 토론과 논의를 통해 수상 제품을 선택합니다. 2,756개의 제품이 출품된 경쟁에서 DailyDuo가 디자인 부문의 수상 제품으로 선정되었습니다.



### iF / Product design award 2011

iF product design award는 가장 권위있는 상으로, 디자인 업계뿐 아니라 다른 업계에서도 그 중요성을 인정받고 있습니다. 디자이너 및 사업가를 포함하여 국제적으로 인정받는 20명 이상의 배심원들이 비판적인 토론과 논의를 통해 수상 제품을 선택합니다. 2,756개의 제품이 출품된 경쟁에서 DailyDuo가 디자인 부문의 수상 제품으로 선정되었습니다.



### 2011 RedDot design award 수상

RedDot는 최고의 디자인을 위한 상입니다. 경쟁 제품과 비교했을 때 개성 있는 디자인으로 단연 돋보이는 제품만이 국제 배심원들로부터 품질 인증을 받을 수 있습니다.

# 사양

## 디자인

색상: 벨벳 바이올렛  
디자인 요소: 반투명 먼지함

## 필터링

먼지 용량: 0.5 L  
필터 시스템: 싸이클론 HEPA 필터 시스템

## 노즐 및 액세서리

포함된 액세서리: 브러시, 틸트 노즐  
액세서리 보관함: 충전대  
기타 액세서리: 충전대

## 성능

바람(최대): 850 l/min  
배터리 유형: NiMH  
배터리 전압: 16.8 V  
충전 시간: 7 시간  
입력 전원(최대): 100 W

소음 등급(Lc IEC): <84 dB

작동 시간: 20 분  
흡입력(최대): 17 W  
진공(최대): 4 kPa

## 크기 및 무게

A-box 크기(LxWxH): 465 x 245 x 640 mm  
A-box당 제품 수: 2  
포장 크기(LxWxH): 225 x 235 x 625 mm  
중량: 3.3 kg

