

PHILIPS

Беспроводной
пылесос

DailyDuo

Пылесос "2 в 1": беспроводной и
ручной

Циклонная система, без мешка

Батарея 16,8 В

Двухуровневая фильтрация HEPA

FC6161/04



Великолепные результаты уборки каждый день

Беспроводной пылесос 2-в-1 с постоянной мощностью всасывания

Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки!

Безупречные результаты уборки

- Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

Оптимальная фильтрация

- Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации
- Циклонная система HEPA-фильтрации для продолжительного результата

Функционал 2 в 1

- Функционал 2 в 1: очистка полов и мебели
- Система простого извлечения ручки QuickDraw
- Автооткл. зарядной системы гарантирует эффективное использование энергии

Легко поставить где угодно

- Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

Можно убирать где угодно

- Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте



asimpleswitch.com

Особенности

Батареи 16,8 В



Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

Двухуровневый циклонный фильтр



Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

Циклонная система HEPA-фильтрации




Гофрированный HEPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается хорошей очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличный результат на протяжении длительного срока.

Функционал 2 в 1




Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

Система извлечения QuickDraw



Система извлечения пылесборника QuickDraw позволяет одной рукой отсоединить рукоятку от трубки, ускоряя процесс чистки.

Автооткл. зарядной системы



Функция автоматического отключения AutoOff прекращает зарядку при полной зарядке батарей, позволяя существенно экономить электроэнергию.



iF/Награда за дизайн продукта 2011

О престижности награды за дизайн продукта iF знают как в мире дизайна, так и за его пределами. Более 20 членов жюри, признанных во всем мире дизайнеров и предпринимателей, в ходе долгих дискуссий и горячих споров выбирают победивший продукт. Из 2756 товаров, отобранных для участия в конкурсе, DailyDuo оказался в числе победителей за лучший дизайн.



iF/Награда за дизайн продукта 2011

О престижности награды за дизайн продукта iF знают как в мире дизайна, так и за его пределами. Более 20 членов жюри, признанных во всем мире дизайнеров и предпринимателей, в ходе долгих дискуссий и горячих споров выбирают победивший продукт. Из 2756 товаров, отобранных для участия в конкурсе, DailyDuo оказался в числе победителей за лучший дизайн.



Награда RedDot за дизайн в 2011 году

Награда Red Dot присваивается изделиям со стильным дизайном. Международное жюри отбирает только те товары, которые действительно отличаются оригинальным внешним видом, и награждают их престижным знаком качества.

Характеристики

Дизайн

Цвет: Ярко-красный

Функциональный дизайн: Полупрозрачная емкость для пыли

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,5 л

Система фильтрации: Циклонный фильтр HEPA

Насадки и принадлежности

Аксессуары: Щетка, Щелевая насадка

Хранение принадлежностей: В базе зарядного устройства

Прочие аксессуары: Зарядная база

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 850 л/мин.

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный

Напряжение батареи: 16,8 В

Время зарядки: 7 часов

Входная мощность (макс): 100 Вт

Уровень шума (Lc IEC): < 84 дБ

Время работы: 20 минут(ы)

Мощность всасывания (макс): 17 Вт

Вакуум (макс): 4 кПа

Вес и габариты

Размеры А-короба (Д x Ш x В): 465 x 245 x 640 мм

Количество в А-коробе: 2

Размеры упаковки (Д x Ш x В): 225 x 235 x 625 мм

Вес изделия: 3,3 кг

