

PHILIPS

Cầm tay 2 trong 1

PowerPro Duo

Không dây

Không túi

18 V

2 phụ kiện

FC6167/01



Làm sạch kỹ càng trên tất cả các loại sàn

Với PowerCyclone và đầu hút TriActive Turbo

Philips PowerPro Duo mới mang lại hiệu quả làm sạch kỹ càng trên sàn cứng và thảm. Công nghệ PowerCyclone duy trì sức hút cao cho hiệu suất tối đa. Đầu hút TriActive Turbo giữ lại thêm nhiều bụi bẩn và lông vật nuôi chỉ trong một lượt hút.

Chiếc máy đa năng, vận hành không dây 2 trong 1

- Chức năng 2 trong 1 giúp làm sạch cả sàn nhà và đồ đạc
- Vận hành không gây giúp tự do làm sạch mọi nơi
- Vị trí để tự đứng giúp dùng nhanh tại mọi nơi

Dễ vệ sinh

- Ngăn chứa bụi dễ dàng trút sạch trong một bước, đơn giản và vệ sinh
- Công nghệ bộ lọc của Đức gồm 3 lớp hút được các hạt vi mô*

Hiệu quả làm sạch kỹ càng

- Công nghệ PowerCyclone cho hiệu suất tối đa
- Đầu hút TriActive Turbo cho hiệu suất cao trên thảm

Vận hành như một máy hút bụi

- Pin Lithium 18V mạnh mẽ cho tuổi thọ cao

Những nét chính

Công nghệ PowerCyclone




Công nghệ PowerCyclone mang đến hiệu quả làm sạch tốt hơn chỉ trong một lần sử dụng với các bước hiệu quả cao: 1) Không khí nhanh chóng đi vào PowerCyclone nhờ cửa hút không khí thẳng và nhẵn. 2) Đường dẫn khí cong nhanh chóng đẩy không khí lên khoang lọc xoáy để phân tách bụi khỏi không khí.

Pin Lithium 18V mạnh mẽ




Pin Lithium-Ion 18V mạnh mẽ có tuổi thọ dài hơn pin chuẩn. Pin Li-Ion cũng rất nhẹ, mang lại cho bạn trải nghiệm làm sạch thú vị hơn.

Vận hành không dây



Pin có thể sạc lại để vận hành không dây, giúp bạn tự do làm sạch ở mọi nơi. Giỏ đầy, dây cáp không còn là rào cản nữa và bạn có thể dễ dàng làm sạch ở các phòng khác nhau mà không gặp rắc rối nào.

Vị trí để tự đứng



Cán có vị trí đứng tiện lợi để đứng thẳng, cả khi có lẫn không có tay cầm. Do vậy, bạn có thể dùng nhanh cán ở bất kỳ đâu bạn muốn, cũng như trong khi bạn đang hút bụi.

2 trong 1: dạng cán & cầm tay



Chức năng 2 trong 1 mang đến cho bạn một chiếc máy hút bụi cả dạng cán lẫn cầm tay, để dễ dàng làm sạch cả sàn nhà và đồ đạc.

Các thông số

Hiệu suất

Kiểu pin: Li-Ion

Điện áp pin: 18 V

Thời gian sạc: 5 giờ

Thời gian chạy: 40 phút

Mức công suất âm thanh: 83 dB

Thiết kế

Đặc điểm thiết kế: 2 trong 1, Tự động tắt, Khoang chứa bụi

Màu sắc: Xanh dương

Lọc

Dung tích chứa bụi: 0,6 l

Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được

Đầu hút và phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Bàn chải vải, Công cụ có khe hở

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive Turbo

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

215x253x1150 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 3,2 kg

