

# PHILIPS

立式手持 2 合 1 吸尘器

PowerPro Duo

扫拖二合一

18 伏

无尘袋

2 个附件

FC6168/82



## 在各种地板上均可获得出色清洁效果

采用飓风离尘技术和 TriActive Turbo 吸嘴

使用全新飞利浦 PowerPro Duo，在硬地板和地毯上均可获得卓越清洁效果。飓风离尘技术使得高吸力维持长久，确保卓越性能。TriActive Turbo 吸嘴一次可捕获灰尘和绒毛。

### 卓越的清洁效果

- 飓风离尘技术，实现出色效能
- TriActive Turbo 吸嘴，可在地毯上实现强劲性能
- 强劲的 18 伏锂电池实现持久性能

### 2 合 1 无绳全能产品

- 充电使用，无需拖带电源线，随处清洁轻松自在
- 自立式储放位，随时随地放置
- 吸嘴的电动刷可彻底去除宠物毛发
- 二合一功能，同时清洁地板和家具
- 最大的灵活性，可清洁难以触及的区域

### 易于清洗

- 一键清空集尘桶，简单卫生
- 3 层过滤网采用德国技术，可捕获微小颗粒\*




# 产品亮点

## 飓风离尘技术



飓风离尘技术通过高效步骤，一次实现彻底清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。

## TriActive Turbo 吸嘴




TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。

## 强劲的 18 伏锂电池




强劲的 18 伏锂离子电池比普通电池电力持久。锂离子电池还非常轻巧，让您获得愉快的清洁体验。

## 充电使用，无需拖带电源线



便于无电源线操作的充电电池可让您自由自在地随处清洁。现在电源线已不再是障碍，您可以在不同的房间轻松清洁，而无任何阻碍。

## 自立式储放位置



把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。

## 高效去除动物毛发



得益于配备电动刷的 TriActive Turbo 吸嘴，现在您可以从沙发、垫子和其他面料上去除动物毛发。非常适合宠物主人。

## 2 合 1：立式和手持式



二合一功能，将立式和手持式吸尘器合为一体，令清洁地板和家具简易轻松。

## 最大的灵活性



PowerPro Duo 经过精心设计，可以触及任何角落，因此您可以毫不费力地轻松清洁沙发底下、床底或桌子下面。

## 一键轻松清空系统



集尘桶经过完美设计，便于将灰尘直接倒入垃圾箱。因其一键轻松清空系统，您无需接触灰尘，便可清空集尘桶，从而避免繁琐过程。易于清空，清洁卫生。

## 采用德国技术的 3 层滤网



3 层可水洗过滤网采用德国技术，可捕获 90% 以上的细微颗粒，如 0.3 微米大小的微生物（许多细菌、花粉和过敏源大小都为 0.3 微米左右），让空气洁净。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 性能

电池类型: 锂电池

电池电压: 18 伏

充电时间: 5 小时

运行时间: 来自飞利浦实验室数据, 最小性能设置

时的续航时间: 40 分钟

声压级: 83 分贝

## 设计

设计功能: 扫拖二合一, 自动关闭, 半透明集尘箱

颜色: 牡蛎金属色

## 过滤

尘量: 0.6 升

马达滤网: 可水洗滤网

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 毛刷, 缝隙吸嘴

标准吸尘嘴: TriActive Turbo 吸嘴

## 重量和尺寸

产品重量: 3.2 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 215x253x1150 毫米

